

Hansa Akku LED-Tischleuchte Move



LED, Leuchtmittel nicht austauschbar, Leuchtfarbe neutralweiß, Farbtemperatur 5400 Kelvin, Beleuchtungsstärke 500 Lux, 3-stufig dimmbar, Kopf dreh- und neigbar, Ausladung 380 mm, Aufstellung mit Standfuß, Fuß Ø 160 mm, Aus ABS/Silikon in schwarz



Artikelnummer: 240019

Akku LED-Tischleuchte

- LED, Leuchtmittel nicht austauschbar
- Leuchtfarbe neutralweiß, Farbtemperatur 5400 Kelvin, Beleuchtungsstärke 500 Lux
- Angegebene Beleuchtungsstärke bei einem Messabstand von 35 cm
- 3-stufig dimmbar
- Kopf dreh- und neigbar, Ausladung 380 mm
- Aufstellung mit Standfuß, Fuß Ø 160 mm
- Spannungsversorgung kabellos - mit Lithium-Ionen-Akku
- Lithium-Ionen Zelle 3.7 V, 8.14 Wh, Leistung 2,2 Ah, Laufzeit 5 - 6 Stunden, Ladezeit 3 - 4 Stunden
- Aus ABS/Silikon in schwarz
- Lieferumfang: inklusive USB-Ladekabel, ohne Netadapter

Technische Details

Bürohelfer	Leuchten	Leuchtenarm Funktion	Kopf dreh- und neigbar
Leuchtentyp	Akku LED-Tischleuchte	Ausladung	380 mm
Aufstellung/Montage	Standfuß	Höhe	400 mm

Armlänge	390 mm	Material	ABS/Silikon
Arm neigbar	nein	Länge Leuchtenkopf	250 mm
Leuchtmitteltyp	LED	Breite Leuchtenkopf	50 mm
Leuchtfarbe	neutralweiß	Leuchtenfuß Ø	160 mm
Farbtemperatur	5400 Kelvin	Spannungsversorgung	kabellos - mit Lithium-Ionen-Akku
Beleuchtungsstärke	500 Lux	Akkutyp	Lithium-Ionen
Lichtstrom	200 Lumen	Akkuleistung	2,2 Ah
Gewichteter Energieverbrauch	6 kWh / 1.000 h	Akku Laufzeit	5-6 h
LED	ja	Ladezeit	3-4 h
Leistung Leuchtmittel	4,8 W	Farbe	schwarz
Lichtausbeute	83 Lumen / Watt	Lieferumfang	inklusive USB-Ladekabel, ohne Netadapter
Leuchtmittel austauschbar	nicht austauschbar	WEEE-Registrierungsnummer	DE87155287
Brenndauer	35000 h	WEEE-Geräteart	Lampen KAT 3
Farbwiedergabeindex (Ra)	>80	Marke laut EAR-Register	Hansa
Leuchte Funktion	3-stufig dimmbar	Gewicht	0,614 kg
dimmbar	3-stufig dimmbar		

Dazu passt auch ...

218292		Klapprahmen, schwer entflammbar nach B1, Höhe x Breite x Tiefe 327 x 240 x 12 mm, Format DIN A4, Rahmen aus Aluminium eloxiert in silber, Profilstärke 25 mm
219520		Kunstpflanze Bambus, Höhe 1200 mm, Pflanze aus Polyester, Stamm aus Holz, Topf aus Kunststoff in schwarz
229958		Whiteboard, Höhe x Breite 600 x 900 mm, Tafeloberfläche mit Emaille- und antimikrobieller Silberionenbeschichtung - hochwertigste Variante, leicht zu reinigen und kratzfest, eliminiert Bakterien und zerstört das Wachstum, empfohlen bei starker und intensiver Nutzung, Oberfläche: magnethaftend, beschriftbar und trocken abwischbar, Tafel in weiß, Ausstattung: Ablageschale, Mit praktischer Ablageleiste, Rahmen aus Aluminium eloxiert
236155		Pflanzsäule, Form rund mit gebogener Silhouette, aus Polyethylen in ähnlich RAL9003 Signalweiß, Höhe x Durchmesser 900 x 510 mm, Fassungsvermögen 35 l