

Casoo Bockrolle



Traglast 100 kg, Mit Polyamid-Bereifung, Durchmesser 100 mm, Nabe mit Gleitlager, Felge aus Polyamid mit Fiberglas, Befestigung mit Platte



Artikelnummer: 243594

Bockrolle

- Traglast 100 kg
- Mit Polyamid-Bereifung
- Durchmesser 100 mm
- Schraubloch Abstand 80/77x60 mm
- Nabe mit Gleitlager
- Felge aus Polyamid mit Fiberglas
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl galvanisch verzinkt
- Befestigung mit Platte

Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Befestigungselement	Platte
Rollentyp	Transportgeräterollen	Material Gehäuse	Stahl
Bauform	Bockrolle	Feststeller	ohne
Traglast	100 kg	Fadenschutz	nein
Bereifung	Polyamid	Länge Nabe	42 mm
Durchmesser Rad	100 mm	Schraubloch Abstand	80/77x60 mm
Material Felge	Polyamid	Oberfläche Gehäuse	galvanisch verzinkt

Radlager Gleitlager

Gewicht 0,41 kg