



## KS Tools

### KS Tools eMONSTER Akku- Multifunktionswerkzeug-Satz mit 50 Zubehörteilen

Artikelnummer: 272637



## Technische Details

Spannung Batterie/Akku	7,2 V	Batterie-Zusammensetzung	Lithium (wiederaufladbar)
Akku Spannung [V]	7,2 V	Drehzahl	13500 - 31000 U/min
Teile im Satz	51-tlg.	Lithium-Batterie enthalten	ja
Verpackung	Kunststoffbox	Batterie enthalten	ja
Ladezeit	3-5 Std.	Batterie wiederaufladbar	ja
Lithium-Info	Lithium im Produkt (eingebaut oder beiliegend)	Leerlaufdrehzahl in U/min	31000 U/min
Spannfutterbereich	3,2 mm	Akkutechnologie	Lithium-Ionen
Akkukapazität [Ah]	1 Ah	Netzstecker	USB-C - UCB-A
Spannung Stecker	5 V	Schalldruckpegel (dbA)	64,9 dB (A)
Anzahl benötigter Batterien	1	Akku-Anzahl	1
Betriebsart	Akkupack	Schalleistungspegel (dbA)	75,9 dB (A)
Batterietyp	18650	Gewicht	0,57 kg

## Dazu passt auch ...

149690		Reifenregal, Anbaufeld für Reifen mit einem Ø von 550 - 770 mm, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 2000 x 400 mm, für Reifen mit einem Ø von 550 - 770 mm, Feldlast 1200 kg / Fachlast 400 kg, 3 Ebene(n) mit Weitspannholmen, optimiert für eine schonende Reifenlagerung, Nutzung beidseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
202042		Großvolumen-Müllsack, Inhalt 240 l, Aus 100 µm starkem LDPE, Länge x Breite 1350 x 550 - 650 mm, In blau
221243		Großvolumen-Müllsackständer, 1 Sackhalterung(en) für je 600 l Säcke, Höhe x Breite x Tiefe 1200 x 800 x 800 mm, Gestell aus Stahl mit Epoxidbeschichtung in blau, Unterbau 4 Lenkrollen
221388		Noppenhandschuh, aus Polyamid in grau/schwarz mit Nitril-Beschichtung, rutschfest, Größe 9
227890		Sicherheitsschuh, Sicherheitsstufe: S1, Größe 43, Kappe aus Stahl, Obermaterial Leder in schwarz/gelb, mit hohem Schaft
234030		KS Tools Profi-Reifenwagen, Tragkraft max. 150kg
234916		KS Tools Universal-Abbrechklingen-Messer 18 mm