

RAPIDLIFT Wiege-Hubwagen



Traglast 2000 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 180 mm, Lenkräder mit Gummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 180 mm, Gabelrollen mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 98 x 85 mm

Artikelnummer: 507315



RAPIDLIFT Palettenhubwagen mit Waage

Traglast 2000 kg

Wiege-Hubwagen

- Traglast 2000 kg
- Gabel Länge x Breite 1150 x 180 mm
- Tragbreite 540 mm
- Lenkräder mit Gummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 180 mm
- Gabelrollen mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 98 x 85 mm
- Hubhöhe 210 mm / abgesenkte Höhe 90 mm
- Gabeln aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2002 Blutorange
- verwindungssteife Stahlkonstruktion
- mit Eco-Waage
- Waage mit Monobatterie ohne Ladegerät
- Geeignet für -10 °C bis +30 °C
- Deichselgriff für die Funktionen Heben - Fahren - Senken
- Deichsel in schwarz
- Lenkeinschlag 180 °
- mit Regulier-Senkautomatik
- Länge 1525 mm
- Gewicht 105 kg

Technische Details

| | | | |
|-------------------------|---------------------|-------------------|--|
| Hebegerät | Hubwagen | Länge | 1525 mm |
| Hubwagentyp | Wiege-Hubwagen | Lenkeinschlag | 180 ° |
| Traglast | 2000 kg | Schnellhub | nein |
| Länge Gabel | 1150 mm | Waagentyp | Eco-Waage |
| Breite Gabelzinken | 180 mm | Wägebereich | 0-2000 kg |
| Tragbreite | 540 mm | Temperaturbereich | -10 °C bis +30 °C |
| Bedienung Hub | manuell/hydraulisch | inkl. Drucker | nein |
| Bedienung Fahrwerk | manuell | Material | Stahl |
| Hubhöhe (min.) | 90 mm | Oberfläche Gabeln | pulverbeschichtet |
| Hubhöhe (max.) | 210 mm | Farbe Gabeln | blutorange // RAL2002 |
| Material Lenkrollen | Gummi | Farbe Deichsel | schwarz |
| Material Gabelrollen | Polyurethan | Absenkfunktion | regulierbare Senkautomatik |
| Durchmesser Lenkräder | 180 mm | Deichsel | Funktionen Heben-Fahren-Senken |
| Breite Lenkräder | 50 mm | Waage Ausstattung | Waage mit Monobatterie ohne Ladegerät |
| Durchmesser Gabelrollen | 85 mm | Gewicht | 105 kg |
| Breite Gabelrolle | 98 mm | | |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|--|
| 149500 |  | Stopper für Palettenhubwagen, Höhe x Länge x Breite 70 x 650 x 360 mm, aus Polypropylen |
| 217180 |  | Wellpapp-Palette, Höhe x Länge x Breite 120 x 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 700 / 500 kg, Oberdeck geschlossen |
| 217213 |  | EUR-Tauschpalette, aus Holz, Länge x Breite 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, Unterbau Kufen, Oberdeck durchbrochen |
| 221284 |  | Arbeitshandschuh, aus Leinen/Rindsleder, Handrücken aus Leinen, reißfest, Größe Einheitsgröße |
| 221309 |  | Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße |
| 221381 |  | Schutzhandschuhe, aus Nitril in grau/schwarz mit Nitril-Beschichtung, nahtlos, Größe 9 |
| 227875 |  | Sicherheitshalbschuh, Sicherheitsstufe: S1P, Größe 44, Obermaterial Veloursleder/Mesh in schwarz/grau/rot |