

## Kanister

Höhe x Länge x Breite 310 x 230 x 196 mm, Inhalt 10 l, Einfüllöffnung Ø 43 mm, aus Polyethylen, in natur

VE 8 Stück

Artikelnummer: 509678



## Kanister

Kanister



- Höhe x Länge x Breite 310 x 230 x 196 mm
- Inhalt 10 l
- geeignet für Paletten
- mit UN-X-Zulassung
- Einfüllöffnung Ø 43 mm
- aus Polyethylen
- in natur
- Schraubdeckel
- Tragegriff
- geeignet für Paletten

## Technische Details




Behältertyp	Kanister	Material	Polyethylen
Euronorm	nein	Tragevorrichtung	Tragegriff
Inhalt	10 l	Farbe	natur
Höhe	310 mm	Deckel	ja
Länge	230 mm	Deckeltyp	Schraubdeckel
Breite	196 mm	nestbar	nein
geeignet für	Paletten	stapelbar	ja

(Produkt/Material)			
Lebensmittelgeeignet	ja	unterfahrbar	nein
Gefahrstoffeignung	verschiedene Stoffe, bitte anfragen	Zulassung	UN-X
Durchmesser Öffnung	43 mm	Gewicht	5 kg

## Zubehör

509689		Hahnverschluss, für Kanister, Durchmesser 43 mm
509692		Aufschraub-Ausgießer, für Kanister mit 5 - 10 l Inhalt

## Dazu passt auch ...

202875		Kufenkarre, Traglast 250 kg, Schaufel Breite x Tiefe 320 x 250 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Räder mit Vollgummibereifung auf Kunststoff-Felge
528205		Rolltritt, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in lichtgrau, Trittfäche Durchmesser 290 mm, mit 3 Federrollen
529885		Lagerregal - Komplettregal (Grund- und Anbaufeld), Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 2062 x 436 mm, Fachlast 80 kg, 2 Regalfelder mit je 5 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung