

# professionalLINE



Bedienungsanleitung  
**ProfessionalLINE Mobiler 360° LED Strahler**



User manuel  
**ProfessionalLINE 360° portable LED floodlight**



Mode d'emploi  
**ProfessionalLINE Projecteur LED portable 360°**



Gebruiksaanwijzingas  
**ProfessionalLINE 360° draagbare LED-schijnwerper**



Istruzioni per l'uso  
**ProfessionalLINE Faretto portatile a LED a 360°**



Bruksanvisning  
**ProfessionalLINE 360 ° bärbar LED-strålkastare**




Instrukcja użytkowania  
**ProfessionalLINE 360° przenośny projektor LED**



**brennenstuhl®**

# professional|LINE



**DE** Bedienungsanleitung  
P. 04

**EN** User manual  
P. 08

**FR** Mode d'emploi  
P. 12

**NL** Gebruiksaanwijzing  
P. 16

**IT** Istruzioni per l'uso  
P. 20

**SE** Bruksanvisning  
P. 24

**PL** Instrukcja użytkowania  
P. 28

# professionalLINE

## DE Bedienungsanleitung ProfessionalLINE Mobiler 360° LED Strahler mit Steuerelement R 23050

### WARNUNG




Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Benutzung des Strahlers und Steuerelements durch und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf.

### SICHERHEITSHINWEISE

1. Überprüfen Sie vor jeder Benutzung das Produkt auf etwaige Beschädigungen. Benutzen Sie das Produkt niemals, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen. Wenden Sie sich in diesem Fall an eine Elektrofachkraft oder an die angegebene Serviceadresse des Herstellers.



**Bei Nichtbeachtung besteht Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!**

2. Verwenden Sie das Produkt nicht in explosionsgefährdeter Umgebung, Lebensgefahr!
  3. Halten Sie Kinder von dem Strahler fern. Kinder können die Gefahr durch den elektrischen Strom nicht einschätzen.
  4. Bitte niemals direkt in das Licht schauen.
  5.  →  Eine zerstörte Schutzabdeckung muss vor weiterer Benutzung der Strahlers durch eine Original. Brennenstuhl® Schutzabdeckung ersetzt werden .
  6. Die äußere flexible Leitung dieser Leuchte kann nicht ausgetauscht werden; falls die Leitung beschädigt ist, muss die Leuchte verschrottet werden
-  Nicht geeignet für den Betrieb mit externen Dimmern.

## TECHNISCHE DATEN

Schutzklasse:	II
Schutzart/Schlagfestigkeit:	IP65, IK08
Temperaturbereich:	-5 °C bis +40 °C
Anschlusskabel:	H07RN-F 2x1,0

<b>TYP</b>	<b>R 23050</b>
Art Nr	9171411900
Netzstecker	Schuko
Nennspannung	220-240 V~ 50/60 Hz
Leistungsaufnahme (W)	185,2
Strom max (A)	0,887
Leistungsfaktor	0,989
Steckdose Nennspannung	220-240 V~
Max projizierte Fläche (cm <sup>2</sup> )	2179,34
Maße des Strahlers (mm)	425x525x225
Gewicht (kg)	7,66

Dieser Strahler ist für Beleuchtungszwecke im Innen- und Außenbereich geeignet.

# professionalLINE

## BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH

1. Ein-/Ausschalter mit Memory-Funktion des letzten Beleuchtungszustandes (1)
2. 4 Schaltstufen: 25% - 50% - 75% - 100% (2)


## REINIGUNG

Trennen Sie den Strahler vor der Reinigung von der Netzspannung.

Verwenden Sie keine Lösungsmittel, ätzende Reinigungsmittel oder ähnliches. Benutzen Sie zur Reinigung nur ein trockenes oder leicht angefeuchtetes Tuch.

## WARTUNG

**ACHTUNG:** Die LED-Leuchte enthält keine Komponenten, die gewartet werden müssen. Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht ersetzbar. Wenn die Lichtquelle ihr Lebensende erreicht hat, ist die gesamte Leuchte zu ersetzen. Die Leuchte darf nicht geöffnet werden.



## LIEFERUMFANG

Strahler, Steuerelement, Halterung für die Stativmontage, Transporttasche und Bedienungsanleitung  
Kabel:

6,70 m H07RN-F 2x1,0 vom Steuerelement bis zur Netzspannung 220-240 VAC - 50/60Hz

3,30 m H05RN-F 2x1,0 vom Strahler bis zum Steuerelement



**Elektrogeräte umweltgerecht entsorgen!**

**Elektrogeräte gehören nicht in den Hausmüll!**

Gemäß Europäischer Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronikaltgeräte müssen verbrauchte Elektrogeräte getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden. Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Geräts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

## EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG



Die EU-Konformitätserklärung ist beim Hersteller hinterlegt.




Hersteller :

**Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG** · Seestraße 1-3 · D-72074 Tübingen

**H. Brennenstuhl S.A.S.** · 4 rue de Bruxelles · F-67170 Bernolsheim

**lectra technik ag** · Blegistrasse 13 · CH-6340 Baar

Für weitere Informationen empfehlen wir den Bereich Service / FAQ's auf unserer Homepage  
[www.brennenstuhl.com](http://www.brennenstuhl.com)



# professionalLINE

## EN User manual ProfessionalLINE 360° portable LED floodlight With control box R 23050

### WARNING




Please read these instructions carefully before using the floodlight and then keep available !

### SAFETY INSTRUCTIONS

1. Always check the product for damage before use. Never use the product in case of any damage. If this is the case, please refer to an electrician or the manufacturer's service address.



**Non-compliance poses a risk of fatal injury from electrical current!**

2. Do not use the product in potentially explosive atmospheres - danger of death!
  3. Keep the floodlight away from children. Children are not aware of the risks imposed by electric current.
  4. Please never look directly into the light.
  5.  -  If the safety glass is damaged, please replace it with an original Brennenstuhl protective cover before using the floodlight.
  6. The external flexible cable of this lamp cannot be exchanged; if the cable is damaged, the lamp has to be scrapped.
-  Not suitable for applications with external dimmers.



## TECHNICAL SPECIFICATIONS

Protection class:	II
IP class/Impact resistance:	IP65, IK08
Temperature range:	-5 °C bis +40 °C
Connection cable:	H07RN-F 2x1.0

<b>Type</b>	<b>R 23050</b>
Reference	9171411900
Power plug	Schuko
Rated voltage	220-240 V~ 50/60 Hz
Electrical Power (W):	185.2
Max. current (A)	0.887
Power factor	0.989
Power socket rated voltage	220-240 V~
max. projected area: (cm <sup>2</sup> )	2179.34
Floodlight size (mm)	425x525x225
Weight (kg)	7.66

This floodlight is suitable for indoor and outdoor lighting purposes.

# professionalLINE

## FUNCTIONAL DESCRIPTION

1. On/off switch with last status memory (1)
2. 4 lighting modes: 25% - 50% - 75% - 100% (2)

## CLEANING

Before cleaning, disconnect the floodlight from the mains power.

Do not use any solvents, abrasive cleaning agents or other similar products. For cleaning, use only a dry or slightly damp cloth.

## MAINTENANCE

**ATTENTION!** The LED lamp does not contain components that require maintenance. The light source in this lamp cannot be replaced; if the light source has reached the end of its service life, the entire lamp has to be replaced. The lamp may not be opened.



## CONTENTS OF THE PACKAGE :

Floodlight, control box, mounting bracket, transport bag, instructions.

Cables :

6.70 m H07RN-F 2x1.0 from control box to sector 220-240 VAC - 50/60Hz

3.30 m H05RN-F 2x1.0 from floodlight to control box



**Dispose of electrical appliances in an respect for the environment!**

**Electrical appliances must not be disposed of with household waste!**

According to the European Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment, used electrical equipment must be collected separately and recycled in an environmentally friendly way. Please check with your city or town administration about the disposal options for used equipment.

## EU DECLARATION OF CONFORMITY



The EU declaration of conformity is deposited at the manufacturer.

Manufacturer's address :




**Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG.** · Seestraße 1-3 · D-72074 Tübingen

**H. Brennenstuhl S.A.S.** · 4 rue de Bruxelles · F-67170 Bernolsheim

**lectra technik ag** · Blegistrasse 13 · CH-6340 Baar

**For more information, we recommend that you consult the Service/FAQ section of our website:**

**[www.brennenstuhl.com](http://www.brennenstuhl.com)**



# professionalLINE

## **FR** Mode d'emploi **ProfessionalLINE Projecteur LED portable 360°** Avec boîtier de commande **R 23050**

### ATTENTION

Veuillez lire attentivement le présent mode d'emploi avant utilisation du projecteur avec le boîtier de commande et conservez-le ensuite soigneusement.

### CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. Avant chaque utilisation, vérifiez que le produit ne présente aucun dommage. N'utilisez jamais le produit si l'appareil est endommagé. Dans ce cas, adressez-vous à un électricien qualifié ou au service après-vente du fabricant.



**Danger de mort par électrocution en cas de non-respect de ces consignes !**

2. N'utilisez jamais le produit dans des environnements présentant des risques d'explosion : danger de mort !

3. Tenez le produit hors de portée des enfants. Les enfants ne sont pas en mesure d'évaluer les dangers liés au courant électrique.

4. Ne regardez jamais directement dans le faisceau lumineux.

5.  →  Si la vitre de sécurité est endommagée, veuillez la remplacer par une pièce de recharge d'origine Brennenstuhl avant d'utiliser le projecteur.

6. Le câble de ce projecteur ne peut pas être remplacé. Si le câble est endommagé, le projecteur doit être mis au rebut.



Ne convient pas à une utilisation avec des variateurs externes.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classe de protection :	II
Indice de protection/Résistance aux chocs :	IP65, IK08
Plages de température :	-5 °C bis +40 °C
Câble de raccordement :	H07RN-F 2x1,0

<b>TYPE</b>	<b>R 23050</b>
Référence	9171411900
Fiche	Schuko
Tension nominale	220-240 V~ 50/60 Hz
Puissance (W)	185,2
Courant max. / A (A)	0,887
Facteur de puissance	0,989
Prise de courant Tension nominale	220-240 V~
Surface nominale d'éclairage maximale (cm <sup>2</sup> )	2179,34
Dimension du projecteur (mm)	425x525x225
Poids (kg)	7,66

Ce projecteur est idéal pour l'éclairage en intérieur et en extérieur.

# professionalLINE

## DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT

1. Interrupteur marche/arrêt avec mémoire du dernier statut (1)
2. 4 modes d'éclairage : 25% - 50% - 75% - 100% (2)

## NETTOYAGE

Avant tout nettoyage, débranchez le projecteur de la prise de courant.

N'utilisez aucun solvant, produit de nettoyage abrasif ou autres produits similaires. Pour le nettoyage, utilisez uniquement un chiffon sec ou légèrement humide.

## MAINTENANCE

**ATTENTION :** le projecteur ne contient aucun composant nécessitant un entretien. La source lumineuse de ce projecteur n'est pas remplaçable. Lorsque la source lumineuse a atteint la fin de sa durée de vie, remplacez l'intégralité du projecteur. Le projecteur ne doit pas être ouvert.



## CONTENU DU COLIS

Projecteur, boîtier de commande, support de montage, sac de transport, notice.

Câbles :

6,70 m H07RN-F 2x1,0 du boîtier de commande vers le secteur 220-240 VAC - 50/60Hz

3,30 m H05RN-F 2x1,0 du projecteur au boîtier de commande



**Éliminez les appareils électriques dans le respect de l'environnement !**

**Les appareils électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères !**

■ Selon la directive européenne 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques, les équipements électriques usagés doivent être collectés séparément et recyclés d'une manière respectueuse de l'environnement. Veuillez vous renseigner auprès de l'administration de votre ville ou de votre commune sur les possibilités de mise au rebut de l'appareil usagé.

## DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UE



La déclaration de conformité européenne est déposée chez le fabricant.




Adresse du fabricant :

**Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG.** · Seestraße 1-3 · D-72074 Tübingen

**H. Brennenstuhl S.A.S.** · 4 rue de Bruxelles · F-67170 Bernolsheim

**lectra technik ag** · Blegistrasse 13 · CH-6340 Baar

**Pour plus d'informations, nous vous recommandons de consulter la rubrique Service/FAQ de notre site web : [www.brennenstuhl.com](http://www.brennenstuhl.com)**



# professionalLINE

## **NL** Gebruiksaanwijzingen **ProfessionalLINE 360° draagbare LED-schijnwerper** Met controlekast **R 23050**

### WAARSCHUWING

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u de schijnwerper gebruikt en bewaar deze zorgvuldig.

### VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

1. Controleer het product vóór elk gebruik op schade. Gebruik het product nooit wanneer u enige schade opmerkt. Neem bij schade contact op met een elektricien of met de klantenservice van de fabrikant.





**Zo niet, bestaat er levensgevaar door elektrische schok!**

2. Gebruik de lamp niet in omgevingen met gevaar op explosies. Levensgevaar!

3. Houd de werklamp buiten het bereik van kinderen. Kinderen kunnen het gevaar van elektrische stroom niet inschatten.

4. Kijk nooit direct in het licht.

5.  –  Als het veiligheidsglas beschadigd is, vervang deze dan door een origineel Brennenstuhl vervangingsglas voordat u de schijnwerper gebruikt.

6. Het externe flexibele snoer van deze lamp kan niet worden vervangen. Als het snoer beschadigd is, dan moet de lamp als afval worden afgevoerd.



niet geschikt voor gebruik met een externe dimmer.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad/Impactweerstand:	IP65, IK08
Temperatuurbereik:	-5 °C bis +40 °C
Aansluitkabel:	H07RN-F 2x1,0

<b>Type</b>	<b>R 23050</b>
Referentie	9171411900
Stekker	Schuko
Nominale spanning	220-240 V~ 50/60 Hz
Opgenomen vermogen: (W)	185,2
Max. stroom (A)	0,887
Vermogensfactor	0,989
Stopcontact Nominale spanning	220-240 V~
max. geprojecteerd oppervlak: (cm <sup>2</sup> )	2179,34
Schijnwerpergrootte (mm)	425x525x225
Gewicht (kg)	7,66

Deze lamp is geschikt voor binnen- en buitenverlichting.

# professional LINE

## FUNCTIONELE BESCHRIJVING

1. Aan/uit-schakelaar met laatste geheugenstatus (1)
2. 4 verlichtingsstanden: 25% - 50% - 75% - 100% (2)

## REINIGING

Trek voordat u de lamp reinigt, de stekker uit het stopcontact.

Gebruik geen oplosmiddelen, schurende reinigingsmiddelen of andere soortgelijke producten.

Gebruik voor het reinigen alleen een droge of licht vochtige doek.

## ONDERHOUD

**OPGELET!** De LED-lamp bevat geen componenten die moeten worden onderhouden. De lichtbron van deze werklamp kan niet worden vervangen. Wanneer de levensduur van de lichtbron vervallen is, moet de volledige werklamp worden vervangen. De werklamp mag niet worden geopend.



## INHOUD VAN DE VERPAKKING

Schijnwerper, controlekast, montagebeugel, transporttas, instructies.

Kabels :

6,70 m H07RN-F 2x1,0 van de controlekast naar netspanning 220-240 VAC - 50/60Hz

3,30 m H05RN-F 2x1,0 van schijnwerper naar controlekast



**Voer elektrische apparaten op een milieuvriendelijke manier af!**

**Elektrische apparaten mogen niet met het huisvuil worden weggegooid!**

Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur moet gebruikte elektrische apparatuur gescheiden worden ingezameld en op een milieuvriendelijke manier worden gerecycled. Informeer bij uw gemeente of stadsbestuur naar de verwijderingsmogelijkheden voor gebruikte apparatuur.

## EU-CONFORMITEITSVERKLARING



De EU-conformiteitsverklaring bevindt zich bij de fabrikant.

Adres van de fabrikant :




**Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG** · Seestraße 1-3 · D-72074 Tübingen

**H. Brennenstuhl S.A.S.** · 4 rue de Bruxelles · F-67170 Bernolsheim

**lectra techniek ag** · Blegistrasse 13 · CH-6340 Baar

Voor meer informatie raden wij u aan de **Service/FAQ** sectie van onze website te raadplegen:

[www.brennenstuhl.com](http://www.brennenstuhl.com)



# professionalLINE

## **IT** Istruzioni per l'uso **ProfessionalLINE Faretto portatile a LED a 360°** Con elemento di controllo **R 23050**

### ATTENZIONE



Si prega di leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso prima di utilizzare il faretto e di conservarle con cura!

### ISTRUZIONI DI SICUREZZA

1. Prima di ogni utilizzo controllare eventuali danni al faretto. Non utilizzare mai il prodotto, se si riscontrano danni di qualsiasi tipo. In tal caso rivolgetevi a un elettricista specializzato o agli indirizzi di assistenza indicati.



**In caso di inosservanza sussiste pericolo di morte da scossa elettrica!**

2. Non usare il prodotto in ambienti potenzialmente esplosivi. Pericolo di morte!
3. Tenere i bambini lontano dal faretto. I bambini non sono in grado di valutare il pericolo dovuto alla corrente elettrica.
4. Non guardare mai direttamente verso la luce.
5.  -  Una copertura protettiva danneggiata deve essere sostituita con una originale Brennenstuhl® prima di continuare a utilizzare il faretto.
6. Il cavo flessibile esterno di questa lampada non può essere sostituito; se il cavo è danneggiato, la lampada deve essere rottamata.



Non adatto al funzionamento con dimmer esterni.

## SPECIFICHE TECNICHE

Classe di protezione:	II
Tipo di protezione/ Resistenza agli impatti:	IP65, IK08
Campi di temperatura:	-5 °C bis +40 °C
Cavo di collegamento:	H07RN-F 2x1,0

<b>Tipo</b>	<b>R 23050</b>
Riferimento	9171411900
Spina di alimentazione	Schuko
Tensione nominale	220-240 V~ 50/60 Hz
Potenza assorbita: (W)	185,2
Corrente massima (A)	0,887
Fattore di potenza	0,989
Preso Tensione nominale	220-240 V~
Massima superficie proiettata: (cm <sup>2</sup> )	2179,34
Dimensione del faretto (mm)	425x525x225
Peso (kg)	7,66

Questo faretto ad alte prestazioni è adatto a illuminare interni ed esterni.

# professional LINE

## INSTALLAZIONE E ACCENSIONE DEL FARETTO

1. Interruttore on/off con ultima memoria di stato **(1)**
2. 4 livelli di attenuazione direttamente selezionabili: 25% - 50% - 75% - 100% **(2)**

## PULIZIA

Scollegare il faretto dalla tensione di rete prima di pulirlo.  
Non utilizzare solventi, detersivi abrasivi o altri prodotti simili.  
Per la pulizia, utilizzare solo un panno asciutto o leggermente umido.

## MANUTENZIONE

**ATTENZIONE!** La lampada a LED non contiene componenti che necessitano di manutenzione. La sorgente luminosa di questa lampada non è sostituibile; quando la sorgente luminosa ha raggiunto la fine della sua vita utile, l'intera lampada deve essere sostituita. Non è consentito aprire lampada.



## CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Faretto, elemento di controllo, flangia per il montaggio sul treppiede, borsa di trasporto, l'istruzione per l'uso  
Cavi :

6,70 m H07RN-F 2x1,0 dalla centralina di controllo alla rete 220-240 VAC - 50/60Hz  
3,30 m H05RN-F 2x1,0 dal proiettore alla scatola di controllo



**Smaltire gli apparecchi elettrici nel rispetto dell'ambiente!  
Non gettare gli elettrodomestici tra i rifiuti domestici!**

■ Ai sensi della direttiva europea 2012/19/UE concernente i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, è necessario effettuare la raccolta differenziata degli elettrodomestici usati e sottoporli ad uno smaltimento ecocompatibile. Contattare la propria amministrazione comunale o cittadina per maggiori informazioni riguardo lo smaltimento di apparecchi non più utilizzabili.

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE



La dichiarazione UE di conformità è disponibile presso il produttore.

Indirizzo del fabbricante :









**Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG.** · Seestraße 1-3 · D-72074 Tübingen

**H. Brennenstuhl S.A.S.** · 4 rue de Bruxelles · F-67170 Bernolsheim

**lectra technik ag** · Blegistrasse 13 · CH-6340 Baar

**Per maggiori informazioni, si consiglia di consultare la sezione Servizio/FAQ del nostro sito web:**

**[www.brennenstuhl.com](http://www.brennenstuhl.com)**



# professionalLINE

## **SE** Bruksanvisning **ProfessionalLINE 360 ° bärbar LED-strålkastare** Med Kontrollbox **R 23050**

### **VARNING**



Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder strålkastare resp. kontrollboxen och sparar detta.

### **SÄKERHETS INSTRUKTIONER**

1. Kontrollera alltid om produkten är skadad före varje användning. Använd aldrig produkten om du hittar några skador. Vänd dig, i detta fall, till en elektriker eller till tillverkarens angivna serviceadress.



**Bristande efterlevnad kan innebära livsfara på grund av elektriska stötar!**

2. Använd inte produkten i explosionsfarliga miljöer, eftersom det är förenat med livsfara!
3. Se till att barn inte kan komma åt strålkastaren. Barn förstår inte farorna som är förknippade med elektricitet.
4. Titta aldrig direkt in i ljuset.
5.  -  Om skyddshöljen är skadat ska du byta ut det mot en original-Brennenstuhl®-reservdel innan du använder lampan igen.
6. Den yttre, flexibla kabeln till denna strålkastare går inte att byta ut, om kabeln är skadad måste lampan kasseras.



Ej lämpad för användning med externa dimmers.



## TEKNISKA EGENSKAPER

Skyddsklass:	II
Skyddstyp/Slagtålighet:	IP65, IK08
Temperaturområdet:	-5 °C bis +40 °C
Anslutningskabla:	H07RN-F 2x1,0

<b>Typ</b>	<b>R 23050</b>
Referens	9171411900
Natkontakt	Schuko
Nominell spänning	220-240 V~ 50/60 Hz
Effekt: (W)	185,2
Max ström/ (A)	0,887
Effektfaktor	0,989
Eluttag Nominell spänning	220-240 V~
max. projektyta (cm <sup>2</sup> )	2179,34
Lampans storlek (mm)	425x525x225
Vikt (kg)	7,66

Den här strålkastaren är endast avsedd för belysning inomhus eller utomhus.

# professionalLINE

## INSTRUKTIONER

1. slå på/av med memory funktion (senaste status) **(1)**
2. 4 ljusläget: 25% - 50% - 75% - 100% **(2)**

## RENGÖRING

Koppla från strålkastaren från elnätet innan den rengörs.  
Använd aldrig lösningsmedel, slipande rengöringsmedel eller liknande produkter.  
För rengöring, Använd endast en torr eller lätt fuktad trasa.

## UNDERHÅLL

**VARNING!** Lampan innehåller inga komponenter som behöver underhållas. Det är inte möjligt att byta ut den här lampans ljuskälla. När ljuskällan har uppnått slutet av sitt serviceliv måste man byta ut hela lampan. Ljusarmaturen får inte öppnas.



## INNEHÅLL

Strålkastare, kontrollbox, hållare för montering på stativ, transportväska, bruksanvisning  
Kablar:

- 6.70 m H07RN-F 2x1,0 från kontrollboxen till plugg 220-240 VAC - 50/60Hz
- 3.30 m H05RN-F 2x1,0 från lampan till kontrollboxen



**Eliminera elektriska apparater med respekt för miljön!  
Elektriska apparater bör inte slängas med hushållssopor!**

Enligt EU-direktivet 2012/19/EU om avfall från elektrisk och elektronisk utrustning ska begagnad elektrisk utrustning samlas in separat och återvinnas på ett miljövänligt sätt. Vänligen kontrollera med administrationen av din stad eller kommun om möjligheten att kasta den begagnade enheten.

## EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE



EU-försäkrans om överensstämmelse finns arkiverad hos tillverkaren.




Tillverkarens adress:

**Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG** · Seestraße 1-3 · D-72074 Tübingen

**H. Brennenstuhl S.A.S.** · 4 rue de Bruxelles · F-67170 Bernolsheim

**lectra technik ag** · Blegistrasse 13 · CH-6340 Baar

För mer information, gå till avsnittet **Service/FAQ** på vår hemsida: [www.brennenstuhl.com](http://www.brennenstuhl.com)



# professionalLINE

## PL Instrukcja użytkowania ProfessionalLINE 360° Przenośny reflektor LED Ze skrzynką sterującą R 23050

### OSTRZEŻENIE

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi przed użyciem projektora ze skrzynką sterującą, a następnie dokładne jej przechowywanie.

### INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

1. Przed użyciem należy za każdym razem sprawdzić produkt pod kątem ewentualnych uszkodzeń. Nigdy nie korzystać z produktu w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń. W takim przypadku należy skontaktować się z elektrykiem lub zwrócić się pod podany adres serwisu producenta.





**W przypadku niezastosowania się do powyższych zaleceń istnieje niebezpieczeństwo utraty życia na skutek porażenia prądem elektrycznym!**

2. Nie korzystać z produktu w otoczeniu zagrożonym wybuchem – ryzyko utraty życia!

3. Zwrócić uwagę, aby dzieci nie miały dostępu do naświetlacza. Dzieci nie potrafią prawidłowo ocenić niebezpieczeństwa związanego z prądem elektrycznym.

4. Nigdy nie patrzeć bezpośrednio w źródło światła.

5.  –  Jeśli szyba zabezpieczająca jest uszkodzona, przed użyciem projektora, należy ją wymienić na oryginalną część firmy Brennenstuhl.

6. Zewnętrzny przewód giętki naświetlacza nie podlega wymianie; w przypadku uszkodzenia przewodu naświetlacz należy oddać na złom.



Nie nadaje się do eksploatacji z użyciem zewnętrznych ściemniaczy.

## PARAMETRY TECHNICZNE

Klasa ochrony:	II
Stopień ochrony/Odporność na uderzenia:	IP65, IK08
Zakresy temperatur:	-5 °C bis +40 °C
Kabel przyłączeniowy:	H07RN-F 2x1,0

<b>Typ</b>	<b>R 23050</b>
Odniesienie	9171411900
Wtyczka sieciowa	Schuko
Napięcie znamionowe	220-240 V~ 50/60 Hz
Pobór mocy: (W)	185,2
Maks. prąd (A)	0,887
Współczynnik mocy	0,989
Gniazdo wtykowe Napięcie znamionowe	220-240 V~
Maks. powierzchnia oświetlana: (cm <sup>2</sup> )	2179,34
Rozmiar projektora (mm)	425x525x225
Waga (kg)	7,66

Naświetlacz LED może służyć jako oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne.

# professional LINE

## OPIS FUNKCJI

1. Włącznik/wyłącznik z ostatnią pamięcią statusu (1)
2. 4 tryby oświetlenia: 25% - 50% - 75% - 100% (2)

## CZYSZCZENIE

Przed czyszczeniem odłączyć naświetlacz od zasilania sieciowego.

Nie należy używać rozpuszczalników, środków czyszczących o właściwościach ściernych lub innych podobnych produktów. Do czyszczenia należy używać tylko suchej lub lekko wilgotnej szmatki.

## KONSERWACJA

**UWAGA!** Naświetlacz LED nie posiada elementów wymagających zabiegów konserwacyjnych. Źródło światła w naświetlaczu nie jest wymienne: gdy źródło światła wyeksploatuje się, należy wymienić cały naświetlacz. Nie wolno otwierać naświetlacza.



## ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Projektor, skrzynka sterująca, uchwyt montażowy, torba transportowa, instrukcje.

Kable :

6,70 m H07RN-F 2x1,0 od skrzynki sterującej do sieci 220-240 VAC - 50/60Hz

3,30 m H05RN-F 2x1,0 od projektora do skrzynki sterującej.



**Urządzenia elektryczne należy utylizować w sposób przyjazny dla środowiska!**

**Urządzenia elektryczne nie mogą być wyrzucane razem z odpadami domowymi!**

Zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/EU w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużyty sprzęt elektryczny musi być zbierany oddzielnie i poddawany recyklingowi w sposób przyjazny dla środowiska. Proszę skontaktować się z administracją miasta lub miasta w celu uzyskania informacji na temat możliwości utylizacji używanego sprzętu.

## DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE



Deklaracja zgodności UE jest zdeponowana u producenta.

Adres producenta :




**Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG** · Seestraße 1-3 · D-72074 Tübingen

**H. Brennenstuhl S.A.S.** · 4 rue de Bruxelles · F-67170 Bernolsheim

**lectra technik ag** · Blegistrasse 13 · CH-6340 Baar

**Aby uzyskać więcej informacji, zalecamy zapoznanie się z sekcją Service/FAQ na naszej stronie internetowej:**

**[www.brennenstuhl.com](http://www.brennenstuhl.com)**



# professionalLINE



**Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG**  
Seestr. 1 - 3 · D-72074 Tübingen

**H. Brennenstuhl S.A.S.**  
4 rue de Bruxelles · F-67170 Bernolsheim

**lectra technik ag**  
Blegistrasse 13 · CH-6340 Baar

[www.brennenstuhl.com](http://www.brennenstuhl.com)  
[www.professionalline.com](http://www.professionalline.com)

0533057/1121