

Artikelnummer: 130113

Kurzbeschreibung: Gasflessenkast voor drijfgas LG.215.100, voor buiten

Langbeschrijving: Gasflessenkast voor drijfgas LG.215.100, voor buiten: Enkelwandige gasflessenkast voor het veilig opslaan van max. 5 gasflessen a' 50 liter buitenshuis. Constructie

- Hoogwaardige plaatstaalconstructie, voor hoge corrosiebescherming, met geheel verzinkt en met kunststof gecoat structuuroppervlak in lichtgrijs (RAL 7035)
- Naar voren hellend dak om waterafvoer en vuilopeenhopingen op muren te voorkomen
- Hoogwaardige edelstalen sokkel beschermt afdoende tegen mechanische beschadigingen
- Stelpootjes voor het eenvoudig stellen van de kast en het aanpassen aan eventuele vloeroneffenheden

Vleugel deur

- De grote openingshoek zorgt ervoor dat u de gehele binnenkant van de kast kunt overzien
- Naar wens met vast of inklapbaar venster te bestellen

Afsluiting/vergrendeling

- Afsluitbaar mechanisme met robuuste 3-puntsvergrendeling ter bescherming tegen diefstal en misbruik
- Interieur
- Standaard uitgevoerd met C-rails voor het bevestigen van armatuur/verlichting
- Voor 10 liter- en 50 liter-gasflessen, inclusief flessenhouder en spanbanden voor meer stevigheid
- 8 tot 16 doorvoermogelijkheden (a~ 22 mm) voor gasleidingen aan de bovenkant, afgesloten met kunststof stop

Toebehoren

- Zonder gebruik van gereedschap in hoogte verstelbaar, over de totale kastbreedte verwerkt legbord (draaglast 75 kg)
- Zonder gebruik van gereedschap in hoogte verstelbare flessenhouder aan de zijkant (draaglast 55 kg)
- Met draaivergrendeling afsluitbaar, inklapbaar venster
- Documentenhouder in A5-formaat

Ventilatie

- Functionerende ventilatie volgens TRG 280 via openingen onder de deuren en in de achterwand

Kenmerken

- Met waarschuwingssymbool

Overig

- Buitenafm. (bxdxh): 1000 x 400/470* x 2150 mm
- Gewicht: 113 kg

* Zonder resp. met dakoverstek

