

KERN IFB6K-4

Hochauflösende Industriewaage in schwerer Ausführung mit Eichzulassung [M], jetzt auch bis [Max] 600 kg



| | |
|----------------------------|----|
| Summenspeicherfunktion: | ja |
| Wägen mit Toleranzbereich: | ja |
| Zählfunktion: | ja |

Umgebungsbedingungen

| | |
|-----------------------------|--------|
| Luftfeuchtigkeit (max.): | 80 % |
| Luftfeuchtigkeit (min.): | 0 % |
| Umgebungstemperatur (max.): | 40 °C |
| Umgebungstemperatur (min.): | -10 °C |

Energieversorgung

| | |
|---|-----------------------------------|
| Akku: | Rchrg. battery optional (factory) |
| Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an): | 8 h |
| Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus): | 35 h |
| Akkuladezeit: | 12 h |
| Eingangsspannung: | 100 V - 240 V 50 / 60 Hz |
| Netzteil-Art: | Netzadapter extern |
| Netzteil/Adapter im Lieferumfang: | AUS CH EURO UK US |

Dienstleistungen

| | |
|------------------------------|---------|
| DAkS-Kalibrierschein: | 963-128 |
| Justage auf Aufstellungsort: | 961-248 |

Kategorie

| | |
|----------------|----------------|
| Kategorie: | Waagen |
| Marke: | KERN |
| Produktgruppe: | Industriewaage |

Verpackung & Versand

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Abmessungen Verpackung (BxTxH): | 415 x 700 x 240 mm |
| Bruttogewicht: | 7,030 kg |
| Lieferzeit: | 24 h |
| Nettogewicht: | 5,150 kg |
| Versandart: | Paketdienst |

Bauform

| | |
|--|--------------------|
| Abmessungen Anzeigerät (BxTxH): | 250 x 160 x 58 mm |
| Abmessungen Wägeplatte (BxTxH): | 300 x 240 x 110 mm |
| Drehbare Fußschrauben: | ja |
| Gehäusematerial: | Kunststoff |
| Gesamtabmessungen komplett montiert (BxTxH): | 460 x 240 x 360 mm |

Messsystem

| | |
|--|---------------------------------|
| Ablesbarkeit [d]: | 200 mg |
| Anwärmzeit: | 2 h |
| Auflösung: | 30000 |
| Außermittige Belastung bei 1/3 Max: | 1 g |
| Einschwingzeit unter Laborbedingungen ² s | |
| Empfohlenes Justiergewicht: | 6 kg (F2) |
| Justiermöglichkeiten: | Justierung mit externem Gewicht |
| Linearität: | 600 mg |
| Reproduzierbarkeit: | 200 mg |
| Tarierbereich: | -6 kg |
| Wägebereich [Max]: | 6 kg |
| Wägeeinheiten: | kg |
| Wägesystem: | Dehnungsmessstreifen |
| Wägezellen-Verbindung: | 4-wire |

Anzeige

| | |
|----------------------|----------|
| Display Ziffernhöhe: | 5,200 cm |
|----------------------|----------|

Zählen

| | |
|--|--------|
| Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen (Labor): | 200 mg |
| Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen (Normal): | 2 g |
| Zählaufösung: | 30000 |

Funktionen

| | |
|--|----|
| Erschütterungsfreies Wägen (Tierwägeprogramm): | ja |
|--|----|

KERN IFB6K-4



Hochauflösende Industriewaage in schwerer Ausführung mit Eichzulassung [M], jetzt auch bis [Max] 600 kg

| | |
|--------------------------|--------------|
| Kabellänge Anzeigegerät: | 3 m |
| Libelle: | ja |
| Material der Wägeplatte: | Edelstahl |
| Stativhöhe: | 3,300 m |
| Wandhalterung: | ja |
| Wägefläche (BxT): | 300 x 240 mm |

Piktogramme

STANDARD



OPTION



FACTORY

