


6241 Elektrischer Balg Hand- und Fußbetätigung



- Leichte Bedienung über den gesamten Balg
- Entwickelt für schwere Belastung
- Kundenspezifische Farben und Logos auf Anfrage erhältlich
- Diese Schalter können in Multi-Pedal-Konfiguration verwendet werden



Außenabmessungen



Bestellung und Optionen

Lagermodelle : 6241-AAAB-BAAZ-Z
6241-BAAB-BBAZ-Z
6241-BAAB-BAAZ-Z

6241 - [] [] [] [] - B [] [] [] - Z - Z

Modell

Balg - Ausführung

- A Flach
- B Gewölbt

Balg - Farbe

- A Schwarz
- B Grau
- C Weiß
- D Braun
- E Grün
- G Gelb
- H Blau

Montageausführung -

- A Rückseitig mit M4-Einsätzen
- B Rückseitig ohne Einsätze
- C Rückseitig, Nr. 4 selbstschneidende Schraube

Kontaktausführung -

- A Einpoliger Schließer tastend, 50 mA 12 VDC (Betätigungskraft <10N)
 - B Einpoliger Schließer tastend, 50 mA 24 VDC (Betätigungskraft <10N)
 - C Einpoliger Schließer tastend, 50 mA 12 VDC (Betätigungskraft >10N, nom. 15N)
- Option C nach IEC 60601-2-2, IEC 60601-2-38, IEC 60601-2-43 und IEC 60601-2-46 zusätzlich zu den in der Tabelle angegebenen Spezifikation

Zulassungen

- B IEC 60601-1 und UL 60601-1

Leitungs-Sets

- A 0.22 mm² Kabel 2-adrigde-Schwarz
- B 0.22 mm² Kabel 2-adrigde-Grau

Kabellänge

- A 2 m
- B 3 m
- C 5 m
- D 10 m

Allgemeine Daten

Standards/Zulassungen	UL 60601-1 File No. E 207181, IEC 60601-1, CSA C22.2 No. 601.1-M90
IP Schutzklasse	EN 60529 IPX7 (IPX8 auf Anfrage)
Anschlussart	Kabel oder Stecker Ihrer Wahl
Elektrische Leistung	50 mA, 12 VDC
Kontaktausführung	Einpoliger Schließer tastend

Arbeitstemperatur	-5 bis +40°C
Material	Gehäuse - schwarzes verstärktes PVC Balg - Flexibles PVC
Gewicht	0.06 kg

