

Akku- Rucksackstaubsauger VC012G

40V max. • 200 mbar • 6 l

Leistungsfähiger Akku-Rucksackstaubsauger ideal als Fremdabsaugung für Arbeiten auf der Baustelle

Ein starker und geräuscharmer Akku-Rucksackstaubsauger mit 40 V max.-Antrieb. Mit Schnittstelle für das Auto-start Wireless System (AWS): Staubsauger startet/stoppt automatisch mit gekoppelter Maschine. Dreistufige Saugkräfteeinstellung sowie größenverstellbarer und gepolsterter Schultergurt. Mit HEPA-Filter für eine effektive Filterleistung.



Technische Details

Akkuspannung	40 V
Luftvolumen	2,1 m ³ /min
Max. Unterdruck	200 mbar
Leistung	45 - 180 W
Laufzeit 40 V max. / 5,0 Ah x2	130 / 75 / 40 min
Behältervolumen max.	5,5 - 6,0 L
AWS-Schnittstelle	✓
Schalldruckpegel (L _{pA})	70 dB(A)
K-Wert Geräusch	2,5 dB(A)
Vibration	≤ 2,5 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Gewicht inkl. Akku	6,4 - 9,5 kg
Produktabmessung (L x B x H)	301 x 185 x 526 mm
Bürstenloser Motor	✓

Spezifikationen

- Dreistufige Saugkräfteeinstellung mit Memory-Funktion
- Automatische Filterreinigung
- Mit HEPA-Filter für effektive Filterleistung



Weitere Informationen

Optionales Zubehör

152992-0
Saugschlauch ohne



166116-2
Schlauchklemme



191C26-2
Filtersack



417765-1
Adapter 22mm



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

