

Schrumpfpistole

EX 650

Schlauchlänge 8 m, Arbeitsdruck 1,5 - 3,5 bar, Im Koffer mit: Schrumpfpistole, Druckminderer mit Manometer, Schlauch, Wärmereflektor, Handschuhe und Benutzerhandbuch, Leistung 37 - 66 kW



Artikelnummer: 240144



Schrumpfpistole EX 650

- Schutz vor Verbrennungen durch doppelt umgebene Aluminiumdüse
- wird auch im Dauereinsatz nur lauwarm, Totmanngriff - Gerät schaltet beim loslassen sofort ab
- Schlauchlänge 8 m
- Arbeitsdruck 1,5 - 3,5 bar
- Im Koffer mit: Schrumpfpistole, Druckminderer mit Manometer, Schlauch, Wärmereflektor, Handschuhe und Benutzerhandbuch
- Leistung 37 - 66 kW

Technische Details

Verpackungstyp	Verpackungswerkzeug	Schlauchlänge	8 m
Set bestehend aus	Schrumpfpistole, Druckminderer mit Manometer, Schlauch, Wärmereflektor,	Verpackungshelfer Funktion	Brennerkopf 360° schwenkbar

	Handschuhe, Benutzerhandbuch		
Arbeitsdruck	1,5-3,5 bar	Verpackungshelfer Ausstattung	Totmanngriff
Leistung	37-66 kW	Gewicht	6 kg

Dazu passt auch ...

142930		Tonne, Höhe x Ø 670 x 730 mm, Inhalt 200 l, Aus Hochdruck-Polyethylen, In naturweiss
217235		Komplettpacktisch, Höhe x Breite x Tiefe 850 x 1600 x 800 mm, Platte aus Kunststoff mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor weiß, 4-Fußgestell aus Stahl, 2 Abroll-/1 Schneidvorrichtung, 2 Böden, 8 Steckbügel
218389		Betriebs-Verbandkasten, Füllung: nach DIN 13157, Koffer aus Kunststoff in orange, mit Wandhalterung
239856		Faltkarton, Aus Wellpappe mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 200 x 150 x 150 mm, Automatikboden mit doppelter Stärke, Verschließbar mit Haftklebeverschluss