

Artikelnummer: 135404

Kurzbeschreibung: EURO-Ma ss Faltbox 6432 NG DL,, grau



Langbeschreibung: EURO-Ma ss Faltbox 6432 NG DL, mit Deckel, für Lager- und Mehrwegtransport, 61,1 Liter: Die EURO-Ma ss Faltbox 6432 NG DL mit Deckel ist für den Einsatz in der Lager- und Mehrwegtransport-Logistik. Die EURO-Ma ss Faltbox 6432 NG DL hat in dieser Ausführung ein Fassungsvermögen von 61,1 Liter. Die stabile EURO-Ma ss Faltbox 6432 NG DL hat bei einem Fassungsvermögen von 61,1 Liter ein Außenmaß von 600 mm in der Länge, 400 mm in der Breite und 320 mm in der Höhe. Die Faltbox kann mit 60 kg belastet werden und bietet eine Stapelbelastbarkeit von 250 kg. Mit Deckel geliefert, eignet sich die EURO-Ma ss Faltbox NG DL auch zum sicheren Stapeln ohne Deckel, da die hohe Verwindungstiefe für Stabilität sorgt. So ist die EURO-Ma ss Faltbox 6432 NG DL bestens geeignet für einen Einsatz in der Lager- und Mehrwegtransport-Logistik. Durch ihren Einsatz sparen Sie bis zu 73 Prozent Volumen und somit auch Lager- und Transportkosten. Auch die Reinigung der verplombaren EURO-Ma ss Faltbox ist durch seine glatte und flache Innenfläche sehr einfach. Das verwendete Polypropylen ist zudem beständig gegen Lösungen aus handelsüblichen Waschmitteln. Die EURO-Ma ss Faltbox 6432 NG DL hat eine geschlossene Boden- und Seitenausführung. Sie besitzt ergonomische Eingriffe oben und eine Griffmulde am unteren Rand. Darüber hinaus ist sie mit einem Etikettenfeld ausgestattet. Die EURO-Ma ss Faltbox erhalten Sie im Schäfer Shop auch in zahlreichen anderen Varianten und Größen. Weitere Details: Inhalt: 61,1 L Einsatzzweck: für Lager- und Mehrwegtransport-Logistik Stabiler Behälter mit hoher Verwindungstiefe für sicheres Stapeln ohne Deckel Boden- und Seitenausführung geschlossen Leicht zu reinigen Beständig gegenüber Lösungen handelsüblicher Waschmittel Verplombbar Mit Etikettenfeld Mit Deckel Volumenreduzierung des Behälters bis zu 73%, spart Lager- und Transportkosten Ergonomische Eingriffe, unterer Rand mit Griffmulde Material: Polypropylen (PP) Farben: blau, grau, rot, grün, gelb Innenmaß: L 555 x B 355 x H 310 mm Außenmaß: L 600 x B 400 x H 320 mm Nutzhöhe im Stapel inkl. Stapelkante: 90 mm Nutzhöhe im Stapel exkl. Stapelkante: 80 mm Stapelbelastbarkeit: 250 kg Einzelbelastbarkeit: 60 kg Eigengewicht: 3,26 kg

EAN/GTIN: 4250685147934