

Artikelnummer: 187291

Kurzbeschreibung: LED-Tischleuchte Vario, 741 Lumen, dimmbar, Lebensdauer 40.000 Stunden, silberfarbig

Langbeschreibung: LED-Tischleuchte Vario Plus, 741 Lumen, dimmbar, Lebensdauer 40.000

Stunden: Die LED-Tischleuchte Vario Plus lässt sich von warmweiß bis tageslichtweiß dimmen, vier Farbtemperaturen zwischen 2.700 bis 6.400 Kelvin sind wählbar. Bei einer maximalen Lichtstärke von 741 Lumen lässt sich die um 180 Grad drehbare Leuchte flexibel einsetzen und integriert einen USB-Anschluss mit 1.2 A zum Aufladen kompatibler mobiler Endgeräte. Die maximale Beleuchtungsstärke der LED-

Tischleuchte Vario beträgt 1700 Lux, mit einer Brenndauer von 40.000 Stunden ist die Lampe langlebig. Der Leuchtenfuß hat einen Durchmesser von 200 mm, der Leuchtenkopf misst 465 mal 44 mm und die Armlänge 170 mal 330 mm, verschiedene Farben stehen zur Auswahl. Weitere Details: Dimmbar von warmweiß-tageslichtweiß LED-Lebensdauer: ca. 40.000 Std. 741 Lumen Moderne und multifunktionelle LED Leuchte Lichtintensität ist stufenlos dimmbar 4 verschiedene Stufen der Farbtemperatur wählbar zwischen 2700 a'çâ, -â€œ 6400 Kelvin Mit USB Anschluss (5V 1.2A) zum Aufladen aller Arten von mobilen Geräten Leuchte ist um 180-Grad drehbar Magnetischer Mobilgeräte-Halter kann bei Bedarf an Fuß befestigt werden Vielfältig verstellbarer Leuchtenkopf Leuchtmittel: LED 10 W Gewichteter Energieverbrauch: 10 kWh/1000h 2.700 a'çâ, -â€œ 6.400 Kelvin Lichtstrom: 741 Lumen Maximale Beleuchtungsstärke: 1.700 Lux (Lichtpunkthöhe 400 mm ab Tischoberfläche) Max. Höhe: 540 mm Max. Ausladung: 650 mm Armlänge: 170 mm x 330 mm Leuchtenfuß: a'Ëœ 200 mm Leuchtenkopf: 465 mm x 44 mm Material: ABS, Metall



EAN/GTIN: 7612176077514