

Moravia marquage d'avertissement

MORAVIA
kompetent und fair

bande longueur x largeur 66 m x 60 mm, en film PE, surface Standard, en rouge/blanc, autoadhésif

lot 2 rouleau(x)



Numéro d'article: 520100

Moravia Marquage d'avertissement

non réfléchissant

marquage d'avertissement

- convient pour intérieur
- bande longueur x largeur 66 m x 60 mm
- en film PE
- surface Standard
- en rouge/blanc
- autoadhésif
- conformément à DIN 4844
- volume de livraison : 2 roulettes tournant à droite

Détails techniques






sécurisation de la circulation	équipement de sécurité	longueur de bande	66 m
système de balisage	traçage et marquage	largeur de repère	60 mm
type de marquage	ruban adhésif	couleur du repère	rouge/blanc
lieu d'utilisation	intérieur	fixation	autoadhésif
norme	DIN 4844	antidérapant	non
matériau	film PE	volume de livraison	2 roulettes tournant à droite
type de surface	Standard	Poids	0,8 kg

Cela s'adapte aussi ...

217108



cutter, avec rétractation de lame automatique, longueur de lame 18 mm,

		profondeur de coupe 3 - 10 mm, avec clip ceinture et casse-lame
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille taille unique
221577		appareil de marquage au sol, kit comprenant : 1 appareil de marquage, 1 cordeau de traçage, 1 accessoire, 1 boîte de poudre de marquage, 1 plan d'orientation pour aires de stationnement, largeur de trait 30 - 100 mm
222683		papier d'essuyage, 90 lingettes, longueur x largeur 305 x 230 mm
520064		protection de profilé, forme cercle, longueur x diamètre 1000 x 40 mm, en polyuréthane, en jaune/noir, À emboîter
527237		support sacs grand volume, 1 porte-sac(s) pour 2500 l sacs chacun, hauteur x largeur x profondeur 1170 - 2020 x 1100 x 640 - 1080 mm, structure en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures RAL 5012 bleu clair, soubassement 4 roul.