

regalwerk stelling voor spaanplaten - grondveld

hoogte x breedte x diepte 2075 x 1061 x 326 mm, veldlast 2000 kg / vaklast 250 kg, 6 niveau(s) met spaanplaat / 5 ordnerhoogtes, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, traversen met corrosiebeschermende zinklaag



Artikelnummer: 525174

regalwerk Inhaakstelling van spaanplaat

Basisstelling

regalwerk stelling voor spaanplaten - grondveld

- Geschikt voor archiefruimtes
- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 2075 x 1061 x 326 mm
- veldlast 2000 kg / vaklast 250 kg
- vak breedte x diepte 1005 x 300 mm
- 6 niveau(s) met spaanplaat / 5 ordnerhoogtes
- Per 25 mm verstelbaar
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- Hoge stabiliteit door stabilisatieliggers
- constructie van staal
- staanders met corrosiebeschermende zinklaag
- traversen met corrosiebeschermende zinklaag
- inhoud levering: basisstelling met 2 staanderframes en niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand met voorgemonteerd staanderframe voor snelle, schroefloze insteekmontage


- GS-getest, RAL-keurmerk

Technische details





meubeltype	stelling	stabiliteit/versteving/schoren	stabiliteitsliggers
stellingtype	stelling voor spaanplaten	gebruik	eenzijdig
stellingsysteem	kliksysteem	materiaal	staal
stellingveld	grondveld	stelling uitrusting	legborden
geschikt voor (branches)	archiefruimtes	vakbreedte	1005 mm
hoogte	2075 mm	vakdiepte	300 mm
breedte	1061 mm	ordnerhoogtes	5 stuks
diepte	326 mm	oppervlak standaard	verzinkt
legborden / schappen aantal	6 stuks	oppervlak traversen	verzinkt
vaklast	250 kg	kleur uitvoering	verzinkt
veldlast	2000 kg	inhoud levering	basisstelling met 2 staanderframes en niveaus zie aanbod
legbord-/niveautype	spaanplaat	levering	voorgemonteerd
legborden / niveaus in hoogte ve	ja	certificering	GS // RAL-keurmerk
in hoogte verstelbaar legbord	25 mm	gewicht	54,06 kg
legborden / niveaus montage	lengteliggers ingehangen, legbord ingelegd		

Gerelateerde Producten

525173		stelling voor spaanplaten - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2075 x 875 x 326 mm, veldlast 2000 kg / vaklast 250 kg, 6 niveau(s) met spaanplaat / 5 ordnerhoogtes, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, traversen met corrosiebeschermende zinklaag
525175		stelling voor spaanplaten - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2075 x 1005 x 326 mm, veldlast 2000 kg / vaklast 250 kg, 6 niveau(s) met spaanplaat / 5 ordnerhoogtes, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, traversen met corrosiebeschermende zinklaag
525177		stelling voor spaanplaten - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2075 x 1285 x 326 mm, veldlast 2000 kg / vaklast 250 kg, 6 niveau(s) met spaanplaat / 5 ordnerhoogtes, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, traversen met corrosiebeschermende zinklaag
525179		stelling voor spaanplaten - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2075 x 1695 x 326 mm, veldlast 2000 kg / vaklast 250 kg, 6 niveau(s) met spaanplaat / 5 ordnerhoogtes, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, traversen met corrosiebeschermende zinklaag
525250		middenaanslag, voor inhaakstelling voor spaanplaten, breedte 1005 mm, van staal
525255		achterste aanslag, voor inhaakstelling voor spaanplaten, breedte 1005 mm, van staal
525258		vakverdeler, voor inhaakstelling, diepte 300 mm, van staal

525366		houten vloer voor inhaakstelling voor spaanplaten, breedte x diepte 1005 x 300 mm, dikte 16 mm, voor een vaklast van 250 kg, het legbord wordt precies passend t.o.v. balk, van hout in decor natuur
--------	---	--

Dit past ook bij ...

146193		miniwagen, draagvermogen 50 kg, met 3 etage(s), onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in zwart, hoogte x lengte x breedte 1065 x 650 x 360 mm, met 2 gaasmanden, 1 gaaslegbord, met rubber-banden
528204		verrijdbaar opstapje, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in grijs, trede diameter 290 mm, met 3 geveerde wielen
529925		lichte kantoortrapladder, trap eenzijdig, 4 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), bordeshoogte 0,85 m, breedte x diepte 250 x 250 mm, van aluminium
551468		Verhuisdoos, Van golfkarton met buitenafdekking van Kraffliner-kwaliteit in bruin, 100 % recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 585 x 380 x 325 mm, Voor pakketten tot 40 kg