RAU

Werkbank

Serie 8000

Höhe x Breite x Tiefe 880 x 1250 x 700 mm, Tischplatte aus Buche, Traglast 450 kg, Gestellausführung 4 Füße mit absenkbaren Rollen, Ausstattung: 1 Schublade, 1 Ablageboden, 1 Schiebebügel, Gestell mit schlagund kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Unterbau 2 Lenk- und 2 Bockrollen









Artikelnummer: 148682



RAU Werkbank Serie 8000

Werkbank

- Höhe x Breite x Tiefe 880 x 1250 x 700 mm
- Tischplatte aus Buche
- Plattenstärke 40 mm
- Traglast 450 kg
- Gestellausführung 4 Füße mit absenkbaren Rollen
- Ausstattung: 1 Schublade, 1 Ablageboden, 1 Schiebebügel
- links 1 durchgehender Ablageboden
- rechts 1 Schublade
- Schubladen Höhe 1x150 mm
- Traglast je Schublade 50 kg
- Schubladen auf Rollenführung, Auszug 90 %
- Mit Griffleiste
- Mit Beschriftungsstreifen

- Konstruktion aus Stahl
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Unterbau 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- mit Gummi-Bereifung auf Polypropylen-Felge
- Rad Ø 100 mm
- Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
- 10 Jahre Garantie

| Technische Details | | | |
|-----------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| Möbeltyp | Tisch | Auszugsführung Schublade | auf Rollenführung |
| Tischtyp | Werkbank | Griff | Griffleiste |
| Gestellausführung | 4 Füße mit absenkbaren Rollen | Beschriftungsfeld | Beschriftungsstreifen |
| Gestellform | 4-Fußgestell | Material Platte | Buche |
| Höhe | 880 mm | Material Gestell | Stahl |
| Breite | 1250 mm | Oberfläche Gestell | pulverbeschichtet |
| Tiefe | 700 mm | Farbe Gestell | lichtgrau // RAL7035 |
| Stärke Platte | 40 mm | Oberfläche Front | pulverbeschichtet |
| Traglast | 450 kg | Farbe Front | enzianblau // RAL5010 |
| höhenverstellbar | nein | Ablageböden Anzahl | 1 Stück |
| elektrisch leitend | nein | fahrbar | ja |
| Werkbank Ausstattung | 1 Schublade, 1 Ablageboden, 1 Schiebebügel | Rollen Anzahl / Art | 2 Lenk- und 2 Bockrollen |
| Unterbauten links | 1 durchgehender Ablageboden | Bereifung | Gummi |
| Unterbauten rechts | 1 Schublade | Material Felge | Polypropylen |
| Schubladen Anzahl | 1 Stück | Durchmesser Rad | 100 mm |
| Schubladen Anzahl x Höhe | 1x150 mm | Anlieferung | fertig montiert |
| Fronthöhe 150 mm | 1 Stück | Garantie | 10 Jahre |
| Schubladentraglast | 50 kg | Gewicht | 80,34 kg |
| Auszug Schublade | 90 % | | |

| Zubehör | |
|---------|--|
| 148770 | Schubladeneinsatzset für Werkbank, 1 Längsteiler + 4 Trennbleche, passend für Fronthöhe 120 - 150 mm |
| 148773 | Schubladeneinsatzset, mit 16 Fächern, passend für Fronthöhe 120 - 360 mm, Höhe 90 mm |
| 148774 | Anti-Rutschmatte für Werkbank, Breite x Tiefe 490 x 560 mm |