


- Compact design and light weight (135 g)
- 7 fixed standard output voltages from 4,5 - 24V
- Other output voltages on request
- Fixed cord, exchangeable DC plugs available
- Available with EU, UK or AUS plug-in terminals
- Kompakt enhet, bare 135g
- 7 faste utgangsspenninger fra 4,5 - 24V
- Andre spenningsversjoner på forespørsel
- Fast ledning, kan leveres med utskiftbare DC plugger
- Leveres med EU, UK eller AUS nettilkobling



Technical specifications

Tekniske data

Input voltage:	Inngangsspenning:	200-250 VAC
Load regulation:	Lastregulering:	0.5%
Line regulation:	Linjeregulering:	0.1%
Ripple (typical) at nominal input voltage and full load:	Rippel (typisk) ved nom. nettspenning og maks uteffekt:	170mVp-p
Temperature range:	Temperaturområde:	-10°C - +40°C.
Insulation class:	Isolasjonsklasse:	II
Insulation voltage:	Isolasjonsspenning:	3000 VAC / 4242 VDC
Electrical safety:	Electrisk sikkerhet:	EN 60950
EMC standards	EMC standarder	
• Emission:	• Emisjon:	EN 61000-6-3
• Immunity:	• Immunitet:	EN 61000-6-1
Mains connection:	Nettilkobling:	EU, UK, AUS plug-in
Output terminals:	Utgangsterminaler:	Secondary cable / sekundærkabel
Dimensions (LxWxH):	Mål (LxBxH):	75 x 32 x 50 mm (excl. plug)
Weight:	Vekt:	135 g

Voltage versions 9827 - Spenningsversjoner 9827

Output / Utgang (VDC)	Max. load / Maks. strøm (A)	Output power / Utgangseffekt (W)
4,5	1,8	8,0
6	1,8	11,0
7,5	1,8	13,5
9	1,6	14,0
12	1,6	19,0
15	1,6	24,0
24	0,9	21,5

Adjustable voltage versions 9827 - Justerbare spenningsversjoner 9827

Output / Utgang (VDC)	Max. load / Maks. strøm (A)	Output power / Utgangseffekt (W)
4,5	1,8	14,4
8-15	1,6	24
15-22	0,9	19,8
22-30	0,7	21