


# KEL-DP rond

## Plaques de passage de câbles



Mise en place

### Description du produit

La plaque de passage de câbles KEL-DP vous permet d'économiser de l'argent par rapport aux presse étoupes traditionnels.

Les dimensions de découpes nécessaire correspondent aux normes métriques M25, M32 et M50. Les entretoises intégrées centrent la position de KEL-DP.

### Avantage

- Montage rapide et sans vis
- Densité de passage élevée
- Prix avantageux
- Pour des épaisseurs de paroi allant jusqu'à 1.5 - 4 mm

### Spécification

Matière	Élastomère
Couleur	<input type="checkbox"/> gris (semblable à RAL 7035) <input type="checkbox"/> noir
Caract. au feu	UL94-Vo, auto-extinguible
Types de protection	IP65
Température	- 30°C à + 90°C (statique)
Propriétés	Sans halogènes, sans silicone
Découpe	Standard métrique
Type A:	Pour épais. de paroi de 1.5 - 2.5 mm
Type B:	Pour épais. de paroi de 2.8 - 4 mm

### Accessoires

ST Bouchons	Page 33
KEL-AD Couvercle de boîtiers de construction	Page 46
FP Plaques de passage de câbles	Page 124 - 129

Type	N° de cde Type A	N° de cde Type B	Nombre de câbles	Découpe	Encombrement DA	UE
KEL-DP 25 4	<input type="checkbox"/> 43533 <input type="checkbox"/> 50533	-	4× max. 8.0 mm	∅ 25	32 mm	10
KEL-DP 25 6	<input type="checkbox"/> 43531 <input type="checkbox"/> 50531	-	4× max. 5.2 mm 2× max. 9.4 mm	∅ 25	32 mm	10
KEL-DP 32 10	<input type="checkbox"/> 43532 <input type="checkbox"/> 50532	<input type="checkbox"/> 43560 <input type="checkbox"/> 50560	6× max. 5.2 mm 2× max. 6.4 mm 2× max. 9.4 mm	∅ 32	38 mm	10
KEL-DP 50 9	<input type="checkbox"/> 43554 <input type="checkbox"/> 50554	<input type="checkbox"/> 43568 <input type="checkbox"/> 50568	5× max. 7.0 mm 4× max. 18 mm	∅ 50	60 mm	10
KEL-DP 50 11	<input type="checkbox"/> 43555 <input type="checkbox"/> 50555	<input type="checkbox"/> 43569 <input type="checkbox"/> 50569	7× max. 7.2 mm 3× max. 11.2 mm 1× max. 22.5 mm	∅ 50	60 mm	10
KEL-DP 50 12	<input type="checkbox"/> 43551 <input type="checkbox"/> 50551	<input type="checkbox"/> 43562 <input type="checkbox"/> 50562	10× max. 9.2 mm 2× max. 11.2 mm	∅ 50	60 mm	10
KEL-DP 50 16	<input type="checkbox"/> 43550 <input type="checkbox"/> 50550	<input type="checkbox"/> 43564 <input type="checkbox"/> 50564	4× max. 5.3 mm 5× max. 6.3 mm 3× max. 9.5 mm 4× max. 11.3 mm	∅ 50	60 mm	10
KEL-DP 50 18	<input type="checkbox"/> 43553 <input type="checkbox"/> 50553	<input type="checkbox"/> 43567 <input type="checkbox"/> 50567	2× max. 4.0 mm 2× max. 6.0 mm 4× max. 7.2 mm 5× max. 9.4 mm 5× max. 12.0 mm	∅ 50	60 mm	10
KEL-DP 50 20	<input type="checkbox"/> 43552 <input type="checkbox"/> 50552	<input type="checkbox"/> 43566 <input type="checkbox"/> 50566	16× max. 6.3 mm 4× max. 9.3 mm	∅ 50	60 mm	10
KEL-DP 50 35	<input type="checkbox"/> 43556 <input type="checkbox"/> 50556	<input type="checkbox"/> 43570 <input type="checkbox"/> 50570	35× max. 5.2 mm	∅ 50	60 mm	10