



TruTool S 160

Műszaki adatok

TruTool S 160

MAXIMÁLIS LEMEZVASTAGSÁG

MAXIMÁLIS LEMEZVASTAGSÁG ACÉL 400 N/MM²	1,6 mm
MAXIMÁLIS LEMEZVASTAGSÁG ACÉL 600 N/MM²	1,2 mm
MAXIMÁLIS LEMEZVASTAGSÁG ACÉL 800 N/MM²	1 mm
MAXIMÁLIS LEMEZVASTAGSÁG ALUMÍNIUM 250 N/MM²-IG	2 mm

SUGARAK

LEGKISEBB SUGÁR	15 mm
-----------------	-------

ÁLTALÁNOS

MUNKASEBESSÉG	8 m/min - 12 m/min
LÖKETSZÁM NÉVLEGES TERHELÉS MELLETT	4800 1/min
KIINDULÁSI LYUK ÁTMÉRŐJE	27 mm
NÉVLEGES FELVEVŐTELJESÍTMÉNY	350 W

TÖMEG

TÖMEG KÁBELEK NÉLKÜL	1,6 kg
----------------------	--------