

Feuille de données du produit



Article N°: 18312-1 Chariot haut avec tubes

Equipements de manutention



Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. 1 plateau fixe et 3 amovibles en aggloméré plastifié et hydrofuge, une face lisse et l'autre antidérapante. Plateaux réglables au pas de 100 mm. Chariot spécialement conçu pour transporter des charges lourdes, les roues à bandage élastique sur jantes en aluminium avec moyeu à roulement à billes permettent un déplacement aisé et confortable. 2 roues fixes et 2 roues pivotantes à bandage caoutchouc élastique, bleu-gris non traçant. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention). Charge par plateau : 180 kg.

Détails techniques:



Charge totale (kg)	1200
Charge par plateau (kg)	180
Longueur de surface utile (mm)	1000
Largeur de surface utile (mm)	700
Longueur totale (mm)	1184
Largeur totale (mm)	724
Hauteur totale (mm)	1817
Hauteur plateaux (mm)	283, 688, 1088, 1488
Type de pneu	Caoutchouc élastique bleu gris
Roues (mm)	200 x 50
Poids (kg)	110
Pays d'origine	Allemagne
Garantie (ans)	10
Code douanier	87168000
GTIN	4017976183121