

MNX PC 300/150 ZG



Beispiel

Bestellzeichen: PC 300/150 ZG
Artikelnummer: 6017338
Beschreibung: Gehäuse PC
Anmerkungen: grauer Deckel

EAN Code: 6418074061515
E-Nummer:
 Finland: 3435614
 Elektrische Nummer Dänemark: 8212027983
 Elektrische Nummer Schweden: 6017338

Besteht aus: Unterteil mit PUR Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Zubehör:
mm:	360	255	152	MIV 200 Montageplatte
inch:	14.2	10.0	6.0	MIV 150 Montageplatte
Materials:				MIN 20 Tragschiene TS 15
Material:	Polycarbonat			MIN 15 Tragschiene TS 15
Unterteilfarbe:	RAL 7035			MIV 30 Tragschiene TS 35
Deckelschraubenmaterial	Polyamid			MIV 20 Tragschiene TS 35
:				MIV 15 Tragschiene TS 35
Deckelfarbe:	RAL 7035			FP 10674 Wandbefestigungsglaschen, 2 St. inkl. Schrauben
Deckelschraubenfarbe:	Grau			
Dichtungsmaterial:	Polyurethan			
Temperatur Bereich:				Auswertung:
Temperatur °C (Kurzzeit):	-40 ... 120 °C			Schutzart (EN 60529): IP66/IP67
Temperatur °C (Dauergebrauch)	-40 ... 80 °C			Schlagfestigkeit (EN 62262): IK08
:				Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Temperatur °F (Kurzzeit):	-40 ... 250 °F			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
Temperatur °F (Dauergebrauch):	-40 ... 175 °F			UV Resistenz: UL 508
				Brandklassifikation: UL 746C 5"
				Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960
				NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X und 6
Zubehör:				
MIV 300	Montageplatte			

