

Premium Netzwerkkabel, Cat6a, S/FTP

100% Kupfer, Cat6a-zertifiziert, LS0H, RJ45-Stecker/RJ45-Stecker, 30,0 m, rot

Part No.: 319249

EAN-13: 0766623319249 | UPC: 766623319249

Merkmale:

- Cat6A (Augmented Category 6)
- Unterstützt 10-Gigabit-Ethernet
- 500 MHz
- Halogenfreies Kabel (LSZH/LS0H) mit vergossener Tülle
- Vollständig geschirmtes Twisted-Pair-Kabel
- Übertragungsbereich bis zu 100 m
- Konform mit T568A- und T568B-Standards
- Unterstützt Stromversorgung via IEEE 802.3af und DTE
- Vollständig abwärtskompatibel zu den vorherigen Kabelkategorien inkl. Cat6, Cat5e und Cat5
- 10 Jahre Garantie

Spezifikationen:

Standards und Zertifikate • CE • RoHS • REACH • Material: Polypropylen, halogenfrei

- GHMT-zertifiziert
- 100% Kupfer
- AWG 28
- Schirmung: S/FTP: S = Stranded - Kupferlitzendraht - FTP = Foiled Twisted Pair: Paare in Metallfolie ("PIMF")



