

## rayonnage grande largeur

rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 2500 x 2760 x 800 mm, charge max. par tablette 500 kg, 4 niveaux avec sol en bois, montants galvanisé, traverses avec revêtement plastique en RAL5010 bleu gentiane



Numéro d'article: 149959



## Rayonnage grande largeur

### Champ de montage

- Pour le stockage de charges lourdes et encombrantes

Tablettes :

- Traverses progressives de grande largeur avec plateaux agglomérés
- Des goupilles de sécurité évitent tout décrochage des traverses
- Surface des traverses finition peinture époxy RAL 5010 bleu gentiane

Montants :

- Montage sans vis ni boulons des traverses sur les échelles
- Les supports sont rivetés aux échelles par des tubes ronds horizontaux et diagonaux galvanisés
- Surface des échelles galvanisée

Livraison :

- Rayonnage suivant avec 1 échelle, nombre de tablettes voir tableau

Livraison :

- Échelles non montées

Accessoires (à commander séparément) :

- Des tablettes/niveaux supplémentaires sont disponibles jusqu'à la charge max. par élément

Norme/Directive/Ordonnance :

- Conform. à DGUV 108-007 (jadis BGR 234)
- Contrôle permanent à l'usine selon DIN ISO 9001

Pour votre sécurité !

- Conform. à DIN EN 15635, il est impératif de sécuriser les rayonnages à tablettes dont la hauteur correspond au moins à 4 fois la profondeur du rayonnage (rapport 4:1)

Instruction de montage :

- Montage facilité grâce aux raccords emboîtables



Conseil d'utilisation :

- Les charges max. par tablette indiquées s'entendent pour une répartition uniforme de la charge





## Détails techniques

type de meuble	rayonnage	tablettes	4 pièce
type de rayonnage	rayonnage grande largeur	type de soubassement	sol en bois
champ de rayonnage	rayonnage suivant	tablette réglable au pas	50 mm
convient pour (produit/matériau)	pour marchandises encombrantes	surface de montant	galvanisé
matériau	acier	surface de traverses	a. revêt. plastique
hauteur	2500 mm	équipement de rayonnage	tablettes
largeur	2760 mm	soubassement	pied (chevillable)
profondeur	800 mm	couleur de traverse	bleu gentiane   RAL5010
charge maxi par tablette	500 kg	livraison	démonté
charge maxi par élément	2000 kg	Poids	202,0866 kg

## Accessoires

701719		tôles de calage, pour rayonnage grande largeur, hauteur 1 mm
701741		cheville pour rayonnage grande largeur, diamètre 10 mm

### Cela s'adapte aussi ...

213052		ruban adhésif, couleur standard, en PVC en blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm
217213		palette norme européenne, en bois, longueur x largeur 1200 x 800 mm, force statique / dynamique 4000 / 1100 kg, soubassement patin, tablette supérieure ajourés
231461		caisse carton pliante à hauteur réglable, en papier d'herbe (30 %)/carton ondulé (70 %) en marron clair, recyclables à 100 %, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 305 x 220 x 100 - 150 mm
991798		panneau, en rouleau à découper, hauteur x longueur 25 x 30000 mm, face arrière magnétique, face avant pour inscription individuelle, en blanc