

## META

### tablette pour rayonnage

largeur x profondeur 1300 x 400 mm,  
pour une charge max. par tabl. de  
230 kg, niveaux galvanisé avec  
 finition peinture époxy antichocs et  
antirayures en RAL7035 gris clair

lot 2 pièce

Numéro d'article: 364175



Das Lagersystem



## META Tablette

tablette pour rayonnage







- Convient pour le rayonnage personnalisé ou la structure sur mesure
- système à visser
- largeur x profondeur 1300 x 400 mm
- pour une charge max. par tabl. de 230 kg
- niveaux avec canal longitudinal et pli de sécurité
- le pliage de 40 mm de hauteur garantit la stabilité et protège des blessures
- structure en acier
- niveaux galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures en RAL7035 gris clair

- à visser avec vis à tête bombée et écrous à collerette
- les charges max. par tablette indiquées s'entendent pour une répartition uniforme de la charge




## Détails techniques

|                          |                     |                                  |  |
|--------------------------|---------------------|----------------------------------|--|
| type de meuble           | rayonnage           | charge maxi par tablette         | 230 kg   |
| type de rayonnage        | rayonnage           | matériau                         | acier  |
| rayonnage modulaire      | système à visser    | surface de tablette              | galvanisé // finition peinture époxy                   |
| champ de rayonnage       | composant           | couleur de la tablette           | gris clair // RAL7035                                  |
| composant                | tablette            | exécution couleur                | gris clair // RAL7035                                  |
| convient pour (secteurs) | rayonnage/structure | équipement des tablettes / nivea | canal longitudinal et pli de sécurité                  |
| largeur                  | 1300 mm             | type de fixation                 | à visser avec vis à tête bombée et écrous à collerette |
| profondeur               | 400 mm              | Poids                            | 9,99 kg  |
| type tablette/niveau     | tablette en acier   |                                  |  |

## Accessoires

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 503799 |   | renforcement de rayonnage angulaire M6x12,4 pour rayonnage, 13 vis à tête bombée                |
| 503800 |  | renforcement de rayonnage angulaire M6x12,8 pour rayonnage, 25 vis à tête bombée                |
| 503801 |  | vissage tablette M6x12 pour rayonnage, vis à tête bombée à six pans creux et écrou à collerette |
| 503802 |  | vissage tablette M6x12 pour rayonnage, vis à tête bombée à six pans creux et écrou à collerette |
| 503803 |  | pieds, pour rayon. à monter soi-même, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion           |
| 503804 |  | tôle de compensation, pour rayon. à monter soi-même, hauteur 2 mm                               |

## Cela s'adapte aussi ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 324647 |  | bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 200 x 300 x 500 / 450 mm, en polyéthylène en jaune  |
| 526019 |  | Système de consultation mural, DIN A4 dans format portrait, 5 tableaux de consultation, cadre en noir, avec support mural magnétique          |
| 763239 |  | bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois plein, fond plein |