

Afvalton

inhoud 80 l, romp van staal met corrosiebeschermende zinklaag, hoogte x Ø 750 x 420 mm, niet-brandbaar

Artikelnummer: 101131



Blikken ton


Afvalton

- inhoud 80 l
- romp van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- cilindrische vorm
- hoogte x Ø 750 x 420 mm
- met draaggrepen
- niet-brandbaar
- conform DIN 4102 of DIN EN 13501-1




Technische details

verwijdermiddel	Afvalbak	materiaal romp	staal
plaats van toepassing	buiten	oppervlak romp	verzinkt
opstelling	legbord	vorm	rond
inhoud	80 l	brandveiligheid	niet-brandbaar
hoogte	750 mm	norm	DIN 4102 // DIN EN 13501-1
diameter	420 mm	minimumlengte	1
verrijdbaar	nee	gewicht	9 kg
plafond	als accessoire (niet inbegrepen)		

Gerelateerde Producten

101140		oplegdeksel, van staal vuurverzinkt
--------	---	-------------------------------------

Dit past ook bij ...

147358		krachtige reinigingspasta, tube met 250 ml inhoud
503898		Staannde asbak, hoogte x diameter 730 x 400 mm, van staal, romp verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7024 grafietgrijs, zandlopermodel
527154		Straatbezem, Werkbreedte 600 mm, voor alle soorten vuil op een ruwe ondergrond