

rolcontainer **rolltainer®**

draagvermogen 500 kg, hoogte x
lengte x breedte 1790 x 815 x 724
mm, nuttige hoogte 1600 mm,
opbouwelementen: 3 wanden
(draadgaas), 3 legborden,
draadgaasbodem, gekanteld,
constructie van staal galvanisch
blauw verzinkt, platform van
hogedruk polyethyleen in lijkt op
RAL5010 gentiaanblauw, met
polypropyleen-banden



Artikelnummer: 220090

Rolcontainer rolltainer®

met kunststof laadvlak

rolcontainer

- draagvermogen 500 kg
- hoogte x lengte x breedte 1790 x 815 x 724 mm
- nuttige hoogte 1600 mm
- opbouwelementen: 3 wanden (draadgaas), 3 legborden
- draadgaasbodem, gekanteld
- constructie van staal galvanisch blauw verzinkt
- platform van hogedruk polyethyleen in lijkt op RAL5010 gentiaanblauw
- 4 zwenkwielen
- wiel Ø 108 mm
- met polypropyleen-banden
- 2 zwenkwielen met rem

Technische details

transporttoestel transportwagen

oppervlak onderstel galvanisch verzinkt

type wagen	rolcontainer	nestbaar	nee
constructies	3 wanden (draadgaas), 3 legborden	wiel-ø	108 mm
draagvermogen	500 kg	banden	polypropyleen
hoogte	1790 mm	wielen aantal/soort	4 zwenkwielen
lengte	815 mm	wieluitrusting	2 zwenkwielen met rem
breedte	724 mm	legbord-/niveautype	draadgaasbodem
nuttige hoogte	1600 mm	materiaal vloer	draadgaas
platform	doorbroken	oppervlak legbord	galvanisch verzinkt
materiaal platform	hogedruk polyethyleen	etage-inrichting	gekanteld
kleur platform	lijkt op RAL5010 gentiaanblauw	gewicht	49 kg
materiaal onderstel	staal		

Gerelateerde Producten

220101



draadgaasbodem, draagvermogen 150 kg, het legbord wordt ingehangen, Met 25 mm hoog frame, van draadgaas, galvanisch verzinkt