

## Bauer gasflessendepot GFC-E/T

voor 16 gasflessen met diameter 230 mm, hoogte x breedte x diepte 2170 x 1085 x 1140 mm, met gesloten deksel, met vloer van traanplaat, met vleugel deur, van staal met corrosiebeschermende zinklaag

Artikelnummer: 222478



## Bauer Gasflessendepot GFC-E/T met traanplaat vloer

gasflessendepot



- voor opslag buiten
- voor 16 gasflessen met diameter 230 mm
- hoogte x breedte x diepte 2170 x 1085 x 1140 mm
- met vorkslaffen
- met gesloten deksel
- met vloer van traanplaat
- met vleugel deur
- van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- voldoet aan de eisen conform TRGS 510
- Leveringstoestand voorgemonteerd
- LET OP: Lossen met heftruck of kraan noodzakelijk. Zo nodig aanvragen

### Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen	container	dak	gesloten
type container	gasflessendepot	type deur	vleugel deur
opslagplaats	buiten	materiaal	staal

capaciteit	16 gasflessen	oppervlak	verzinkt
capaciteit gasflessen ø 230 mm m	16 stuks	brandveiligheid	niet beschermd tegen brand
hoogte	2170 mm	levering	voorgemonteerd
breedte	1085 mm	lossen per kraan/vorkheftruck no	ja // aanvragen a.u.b.
diepte	1140 mm	certificering trsg	voldoet aan de eisen conform TRGS 510
container uitrusting	vorksloffen	gewicht	210 kg
bodem uitvoering	traanplaatvloer		

## Gerelateerde Producten

222496		gasflessenhouder, passend voor fles-Ø 230 mm, met veiligheidsketting
222497		oprit voor gasflessendepot, van staal met corrosiebeschermende zinklaag