

BS-ROLLEN

bokwiel

draagvermogen 200 kg, met elastiek-banden, diameter x breedte 125 x 50 mm, naaf met kogellager, velg van aluminium, bevestiging met plaat, lengte x breedte 138 x 110 mm

BS ROLLEN



Artikelnummer: 526614

BS-ROLLEN Zwaarlastwiel

Bokwiel

bokwiel

- draagvermogen 200 kg
- met elastiek-banden
- Geschikt voor glad/effen, ruw/effen, glad/oneffen, ruw/oneffen
- diameter x breedte 125 x 50 mm
- naaf lengte x Ø 50 x 20 mm
- schroefgatafstand 105x75/80 mm, schroefgat-Ø 11 mm
- naaf met kogellager
- velg van aluminium
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 138 x 110 mm

Technische details

transporttechniek	rollen	draadvangkappen	nee
roltype	zwaarlastwielen	hoogte	170 mm
bouwmodel	bokwiel	lengte naaf	50 mm
draagvermogen	200 kg	naafboorgat	20 mm
banden	elastiek	breedte wiel	50 mm
diameter wiel	125 mm	uitlading	50 mm

materiaal velg	aluminium	lengte plaat	138 mm
wiellager	kogellager	breedte plaat	110 mm
voor vloertype	glad/effen, ruw/effen, glad/oneffen, ruw/oneffen	afstand schroefgat	105x75/80 mm
bevestigingselement	plaat	diameter schroefgat	11 mm
elektrisch geleidend	nee	oppervlak behuizing	verzinkt
materiaal behuizing	staal	gewicht	2,7 kg

Gerelateerde Producten

503609



wiel, draagvermogen 220 kg, met elastiek-banden, naaf met wiellager, diameter x breedte 125 x 50 mm, naaf lengte x Ø 50 x 20 mm, velg van aluminium

Dit past ook bij ...

400701



Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen

438985



zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm

763068



Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken