

## hijsband

draagvermogen enkelvoudig direct  
1000 kg, nuttige lengte 4 m, van  
polyester in violet

Artikelnummer: 670025



## Hijsband

### met twee lagen

hijsband






- draagvermogen enkelvoudig direct 1000 kg
- draagvermogen enkelvoudig gesnoerd 800 kg
- draagvermogen dubbel opgehangen 2000 kg
- nuttige lengte 4 m
- van polyester in violet
- kleurcodering conform DIN EN 1492-1

## Technische details

hijswerktuig	aanslagmiddel	signaalkleur	violet
aanslagmiddel	hijsband	aantal bundels	1 stuks
draagvermogen (enkelvoudig direc	1000 kg	materiaal	polyester
draagvermogen (enkelvoudig gesno	800 kg	norm	DIN EN 1492-1 (kleurcodering)
draagvermogen (dubbel opgehangen	2000 kg	gewicht	0,8 kg

nuttige lengte 4 m

## Dit past ook bij ...

221159		beschermbril, beschermingsniveau EN 166, glazen van polycarbonaat met antibeslag-/antikraslaag, helder, met UV-filter, uitrusting: beugel en neusbrug met zachte bekleding
221283		werkhandschoen, van dril/rundsplitleer, handrug van dril, scheurvast, afmeting eenheidsmaat
222683		poetsdoek, 90 doekjes, lengte x breedte 305 x 230 mm
224764		Bezemset, set bestaande uit: 5 x paardenhaarbezem, 5 x steel en 1 x stoffer en blik, Werkbreedte 500 mm, hout-steel, voor fijn stof
510925		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm