

Kärcher Anschlussmuffe für Elektrowerkzeug C 35

für Nass-/Trockensauger,
Durchmesser innen/außen 25,4 mm /
34,6 mm, 3 Stufen, elektrisch leitfähig

Artikelnummer: 119634



KÄRCHER

Anschlussmuffe für Elektrowerkzeug

- für Nass-/Trockensauger
- Durchmesser innen/außen 25,4 mm / 34,6 mm
- 3 Stufen, elektrisch leitfähig

Technische Details

Reinigungstyp	Zubehör	Durchmesser Außen	34,6-38 mm
für Reinigungsgerät	Nass-/Trockensauger	Höhe	51 mm
Nennweite	35 mm	Länge	79 mm
Zubehör Ausführung	3 Stufen, elektrisch leitfähig	Breite	51 mm
Durchmesser Innen	25,4 mm	Gewicht	0,04 kg

Zubehör

119282



Nass-/Trockensauger, Leistung 1380 W, Luftmenge 4020 l/min, Behältervolumen 27 l, Papierfilterbeutel, Arbeitsbreite 400 mm

119312		Nass-/Trockensauger, Leistung 2760 W, Luftmenge 2x4440 l/min, Behältervolumen 55 l, Papierfilterbeutel, Arbeitsbreite 360 mm
119319		Nass-/Trockensauger, Leistung 2x1380 W, Luftmenge 2x4440 l/min, Behältervolumen 65 l, Papierfilterbeutel, Arbeitsbreite 360 mm
119321		Nass-/Trockensauger, Leistung 2x1380 W, Luftmenge 2x4440 l/min, Behältervolumen 75 l, Papierfilterbeutel, Arbeitsbreite 360 mm
119322		Nass-/Trockensauger, Leistung 2x1380 W, Luftmenge 2x4440 l/min, Behältervolumen 75 l, Papierfilterbeutel, Arbeitsbreite 360 mm
119323		Nass-/Trockensauger, Leistung 2x1380 W, Luftmenge 2x4440 l/min, Behältervolumen 65 l, Papierfilterbeutel, Arbeitsbreite 360 mm
119324		Nass-/Trockensauger, Leistung 2x1380 W, Luftmenge 2x4440 l/min, Behältervolumen 75 l, Papierfilterbeutel, Arbeitsbreite 360 mm