

Digitális Height Master

Sorozat 515

Standard kivitel digitális kijelzővel.

Jellemzői:

- Standard modell digitális kijelzéssel, sokoldalú használati etalon.
- Minden Height Master támogatja a referencia magasság beállítását.
- SPC adatkimenet.



515-374

Metrikus

No.	Tartomány [mm]	Mozgatási hiba	Visszaállási hiba	Teljes magasság [mm]	Tömeg [kg]
515-374	10-310	±2 μm	2 μm	480	9,5
515-376	10-460	±2 μm	2 μm	630	13,6
515-378	10-610	±2,5 μm	2,5 μm	785	16



Funkciók	Sorozat 515
ZERO/ABS	
DATA / HOLD	
Auto kikapcsolás (< 20 perc)	
Riasztás alacsony felszültségnél	
Adatkimenet	
PRESET	

Specifikáció


Felbontás	0,001 mm
Hasáb illesztés	Lépcsős
Hasáb lépés	20 mm
Mikrométer beállítás	20 mm
Mikrométer mozgatás	0,5mm/ford.
Hasábsztás pontosság	0 - 310 mm : ±1,5 μm 310 - 450 mm : ±2,5 μm 450 - 610 mm : ±3,5 μm
Párhuzamosság	0 - 310 mm : 2 μm 310 - 610 mm : 2,5 μm
Skálaosztás	0,002 mm
Elem élettartam	kb. 1,8 év

Külön tartozék


No.	Leírás
515-111	Másodlagos hasábkészlet digitális magasságmérőhöz, for 515-374/515-376/515-378
959149	DIGIMATIC jelkábel adatgombbal (1 m)
959150	DIGIMATIC jelkábel adatgombbal (2 m)
02AZD790C	U-WAVE, adatkábel adatgombbal
06AFM380C	Jelkábel USB (2 m), (A)

Tartozékok

No.	Leírás
938882	SR-44 elem



Lépcsős 20 mm-es mérőhasábok (mozgatható)



Függőleges elrendezés



Kiemelő láb (opció)