



## Beschreibung:

Durchgangshähne mit Absperrfunktion 3/8" (10 mm), naturfarben, beidseitig Tüllenanschluss zum Verbinden von Schläuchen

- aus bruchsicherem und lebensmittelbeständigem Polyethylen (LD-PE)
- sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
- druckbeständig bis 0,4 bar
- temperaturbeständig: -20°C bis +70°C
- unbelüftet
- Tülle Außen-Ø d1= 10 mm bzw. 3/8" (Aufsteckbereich)
- h = 59 mm
- l = 80 mm

## Informationen:

### Artikel

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Artikelnummer           | <b>522100</b>        |
| GTIN                    | <b>4007228705737</b> |
| Zolltarif               | <b>39174000</b>      |
| Verpackungseinheit (VE) | <b>5</b>             |

|              |              |
|--------------|--------------|
| Farbe        | <b>natur</b> |
| Gewicht (kg) | <b>0,02</b>  |

### Umverpackung

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Inhalt in Stück | <b>5</b>               |
| T x B x H (mm)  | <b>250 x 250 x 170</b> |

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Bruttogewicht VE (kg) | <b>0,1</b> |
|-----------------------|------------|

### Palette

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Anzahl an Kartons | <b>144</b>              |
| Anzahl an Lagen   | <b>8</b>                |
| T x B x H (m)     | <b>1,2 x 0,8 x 1,51</b> |

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Kartons pro Lage | <b>18</b>    |
| Gewicht (kg)     | <b>221,6</b> |