

**Serie 8, Gaskochfeld, 60 cm,  
Hartglas, Schwarz  
PRP6A6H40**



**Gaskochfeld mit präziser Steuerung der Flamme, intelligenter Dunstabzugssteuerung und einfacher Reinigung dank abnehmbarer Metallknebel und spülmaschinengeeigneten Topfträgern aus Gusseisen.**

- **FlameSelect:** präzise Einstellung der Flamme mithilfe von neun vordefinierten Leistungsstufen.
- **Einfache Reinigung:** abnehmbare Knebel und spülmaschinengeeignete Topfträger machen Reinigen angenehm.
- **Spülmaschinengeeignete Topfträger:** machen die Reinigung deines Gaskochfelds noch einfacher.
- **Smart Hood Automatic:** kümmert sich automatisch um die Lüfterleistung.
- **Touch Control:** Kochzeit und Dunstabzugsfunktionen mühelos steuern.

**Sonderzubehör**

HEZ9SE060	6 teiliges Topfset
HEZ298105	Simmer Platte
HEZ298114	EspressoKreuz
HEZ32WA00	Kabelloses Speisenthermometer
HEZ9SE040	4 teiliges Topfset

**Technische Daten**

Produktbezeichnung / -familie:	Gas-Schaltermulde
Bauform:	Einbau
Energiequelle:	Gas
Anzahl der Kochzonen:	4
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):	... 45 x 560-560 x 480-490 mm
Gerätebreite:	..... 590 mm
Abmessungen des Gerätes (H x B x T):	..... 45x590x520 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	..... 150x660x580 mm
Nettogewicht:	..... 16.9 kg
Bruttogewicht:	..... 18.1 kg
Restwärmeanzeige:	..... Getrennt
Lage der Steuerung:	..... Vorne
Hauptoberflächenmaterial:	..... Hartglas
Oberflächenfarbe:	..... Schwarz
Rahmenfarbe:	..... Schwarz
Länge Anschlusskabel:	..... 100 cm
EAN-Nummer:	..... 4242005440887
Gasanschlusswert:	..... 7500 W
Absicherung:	..... 3 A
Spannung:	..... 220-240 V
Frequenz:	..... 50; 60 Hz



4 242005 440887

**Serie 8, Gaskochfeld, 60 cm,  
Hartglas, Schwarz  
PRP6A6H40**

**Gaskochfeld mit präziser Steuerung der Flamme, intelligenter Dunstabzugssteuerung und einfacher Reinigung dank abnehmbarer Metallknebel und spülmaschinengeeigneten Topfträgern aus Gusseisen.**

**Design**

- Hartglas-Oberfläche, schwarz
- Rahmen: Facette vorne
- Halbdurchgehende gusseiserne Topfträger
- Vollmetall-Drehwähler beleuchtet

**Benutzerfreundlichkeit**

- FlameSelect: stelle die Flamme in neun definierten Stufen präzise ein.
- TopControl-Digitalanzeige: zeigt die gewählte Leistungsstufe und Restwärme an.
- Bedienknebel, vorne: leicht zugängliche und bedienbare Knebel im Frontbereich für müheloses Drehen.
- 1-Hand-Zündung: um die Flamme zu entzünden, drücke und drehe einfach den Knebel.
- Wecker: ein Alarm ertönt am Ende der eingestellten Zeit (z. B. für Pasta).

**Brenner und Leistung**

- 4 Gas-Kochstellen, stufenweise regulierbar
- Vorne links: Normalbrenner bis zu 1.75 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten links: Normalbrenner bis zu 1.75 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten rechts: Starkbrenner bis zu 3 kW (abhängig von der Gasart)
- Vorne rechts: Sparbrenner bis zu 1 kW (abhängig von der Gasart)

**Reinigung**

- Abnehmbare Schwertknebel: vereinfacht die Reinigung zwischen den Knebeln.
- Spülmaschinengeeignete Topfträger: einfach im Geschirrspüler zu reinigen.
- Halbdurchgehende gusseiserne Topfträger: geringes Gewicht und kompakte Form bei gleichzeitig hoher Stabilität durch durchgehende Oberfläche.

**Sicherheit**

- Thermoelektrische Zündsicherung: verhindert weiteren Gasfluss beim Erlöschen der Flamme.
- Restwärmeanzeige 4-fach: zeigt an, welche Brennerenteile und Pfannenträger noch heiß sind.

**Vernetzung**

- Home Connect : überprüfe von unterwegs, ob das Kochfeld ausgeschaltet ist und nutze viele weitere Funktionen in der Home Connect App.
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Dunstabzug) : aktiviert automatisch die Dunstabzugshaube beim Kochen, dank

der WiFi-Verbindung von Kochfeld und Dunstabzug.

- Smart Hood Automatic: der Dunstabzug passt die Lüfterleistung automatisch an die Einstellungen des Kochfeldes an (mit passendem Dunstabzug und angeschlossenem Home Connect-Konto).
- Die Lautstärke der Touch Control Steuerung kann je nach Vorliebe in der Home Connect App angepasst werden.

**Installation (Gasarten & Messungen)**


- Verwendbar für: Erdgas L/LL G25/20 mbar (DE)
- Erdgas H/E 20 mbar, E+ 20/25 mbar
- Erdgas H 25 mbar (HU)
- Erdgas L 25 mbar (NL)
- Flüssiggas G30, 31 28-30/37 mbar
- Flüssiggas G30 37 mbar (PL)
- Flüssiggas 50 mbar
- Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar)
- Düsensatz für Flüssiggas-Düsen (28-30/37 mbar) beiliegend. Düsen für alle anderen Gasarten können über den Kundendienst bestellt werden. Für einen Düsenwechsel wende dich bitte an den Kundendienst.
- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 54 x 590 x 520
- Erforderliche Nischenmaße (HxBxT mm): 45 x 560 x (480 - 490)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 20 mm
- Netzkabel: 1 m
- Gesamtanschlusswert: 7.5 kW



BOSCH

**Serie 8, Gaskochfeld, 60 cm,  
Hartglas, Schwarz  
PRP6A6H40**

Maße in mm



**A:** Min. Abstand vom Kochfeldausschnitt bis zur Wand

**B:** Position des Gasanschlusses im Ausschnitt

**C:** Bei Einbau des Backofens darunter eventuell mehr; siehe Platzbedarf für den Backofen

Bei Arbeitsplattendicken zwischen 12 mm und 20 mm zusätzlicher Abstandshalter erforderlich, nähere Details beim Kundendienst erfragen