

tapis antifatique

Amsterdam

marchandise au mètre, hauteur x largeur 14 x 910 mm, résiste au feu, en vinyle microcellulaire avec pelliculage PVC (technologie de pelliculage Uni-Fusion™) avec profilé en tôle larmée en noir, anti-dérapant, isolant contre le froid, amortit les chocs, résistant contre les huiles et produits chimiques




Numéro d'article: 235477

tapis antifatique





- convient pour zones sèches, industrielles, par ex. usines, convoyeurs, zones de logistique et d'emballage, entrepôts, mais aussi cabinets d'architecture ou supermarchés / pour sollicitations élevées
- marchandise au mètre
- hauteur x largeur 14 x 910 mm
- en vinyle microcellulaire avec pelliculage PVC (technologie de pelliculage Uni-Fusion™) avec profilé en tôle larmée en noir
- bordures biseautées pour marcher sans trébucher et support anti-dérapant RedStop™
- anti-dérapant, isolant contre le froid, amortit les chocs
- résistant contre les huiles et produits chimiques
- fonction anti-dérapante R10 testée selon DIN 51130 et BGR 181
- résiste au feu selon la classe de protection incendie Bfl-S1, certification NFSI®

| | | | |
|----------------------------------|---|------------------------------|--|
| équipement du poste de travail | revêtement de sol | équipement revêtement de sol | bordures biseautées, support anti-dérapant |
| | revêtement de sol | tapis antifatigue | fonction revêtement de sol |
| | confection | marchandise au mètre | conducteur d'électricité |
| convient pour (secteurs) | zones sèches, industrielles | | difficilement inflammable |
| convient pour (application) | sollicitations élevées | | résistance |
| lieu d'utilisation | intérieur | | à manutentionner |
| matériau de surface de roulement | vinyle microcellulaire avec pelliculage PVC | | coupe-feu |
| surface de revêtement de sol | profilé en tôle larmée | | norme |
| couleur | noir | | certification |
| hauteur | 14 mm | | Poids |
| largeur | 910 mm | | |

Accessoires

| | | |
|--------|---|--|
| 235625 |  | nettoyant pour tapis ESD, flacon vaporisateur avec capacité 1 l, pour les tapis de sol et de table statiques, élimine saletés et résidus d'huile ou traces de doigts |
|--------|---|--|

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|--|
| 213069 |  | ruban adhésif, couleur standard, en PVC en jaune/noir, bande longueur x largeur 30 m x 75 mm |
| 221861 |  | chariot à plateaux, force 250 kg, avec 2 plateau(x), plateau longueur x largeur 835 x 490 mm, plateau(x) en bois, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, avec bandage TPE |
| 227867 |  | casque de protection, pour 530 - 630 mm tour de tête, coque de casque en polyéthylène en bleu |
| 227891 |  | chaussure de sécurité, niveau de sécurité : S1, taille 44, embout en acier, dessus cuir coloris noir/jaune, avec tige haute |