

KERN FCB 30K1

Tischwaage mit Zweitanzeige an der Waagenrückseite

KERN®



Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	1 g
Auflösung:	30000
Außermittige Belastung bei 1/3 [Max]:	5 g
Einschwingzeit unter Laborbedingungen	3 s

Empfohlenes Justiergewicht:	30 kg (M1)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	3 g
Reproduzierbarkeit:	1 g
Tarierbereich:	30 kg
Wägebereich [Max]:	30 kg
Wägeeinheiten:	lb kg tl (Tw) ffa ozt tl (HK) oz tol g dwt mo
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen

Anzeige

Display Ziffernhöhe (groß):	2,500 cm
-----------------------------	----------

Zählen

Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen (Labor):	2 g
Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen (Normal):	20 g
Zählaufösung:	15000

Funktionen

Erschütterungsfreies Wägen (Tierwägeprogramm):	ja
Prozentbestimmung:	ja
Zählfunktion:	ja

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	80 %
Umgebungstemperatur (max.):	35 °C
Umgebungstemperatur (min.):	5 °C

Energieversorgung

Akku:	Rchrg. battery optional
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an):	5 h
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus):	10 h
Akkuladezeit:	10 h
Batterie:	9 V Block
Batterie-Betriebsdauer:	12 h
Eingangsspannung:	220 V - 240 V AC 50 Hz
Netzteil-Art:	Netzadapter extern
Netzteil/Adapter im Lieferumfang:	US EURO UK CH

Dienstleistungen (optional)

DAkKS-Kalibrierschein:	963-128
Justage auf Aufstellungsort:	961-248

Kategorie

Kategorie:	Waagen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Tischwaage

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	335 x 395 x 183 mm
Bruttogewicht:	3,362 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	2,600 kg
Versandart:	Paketdienst

Bauform

Abmessungen Gehäuse (BxTxH):	270 x 323 x 110 mm
Abmessungen Wägeplatte (BxTxH):	252 x 228 x 12,5 mm
Gehäusematerial:	Kunststoff
Gesamtabmessungen komplett montiert (BxTxH):	270 x 345 x 106 mm
Material der Wägeplatte:	Edelstahl
Wägefläche (BxT):	253 x 228 mm


KERN FCB 30K1

Tischwaage mit Zweitanzeige an der Waagenrückseite



Piktogramme

STANDARD



OPTION

