Rollcart

Bürowagen

Traglast 150 kg, mit 3 Etage(n), Ladefläche Länge x Breite 710 x 290 mm, Böden aus Holz mit Kunststoffbelag, 3 Böden, Gitterstirnwände, Gestell mit schlagund kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, mit TPE-Bereifung





ROLLCART



Artikelnummer: 404935







Rollcart Bürowagen

Traglast 150 kg

Bürowagen

- Traglast 150 kg
- mit 3 Etage(n)
- Ladefläche Länge x Breite 710 x 290 mm
- Böden aus Holz mit Kunststoffbelag
- 3 Böden, Gitterstirnwände
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Stahlkonstruktion, verschweißt
- Platte aus Holz mit Kunststoffbeschichtung in Dekor weiß
- 4 Lenkrollen
- Rad Ø 125 mm
- mit TPE-Bereifung
- 2 Lenkrollen mit Feststellern
- 5 Jahre Garantie





Technische Details			
Transportgerät	Transportwagen	Etagen Anzahl	3 Stück
Wagentyp	Aktenwagen	Etagenhöhen mm	230/610/1000
Traglast	150 kg	Ladeflächenlänge	710 mm
Höhe	1100 mm	Ladeflächenbreite	290 mm
Material Platte	Holz	Wagen Ausstattung	3 Böden, Gitterstirnwände
Oberfläche Platte	kunststoffbeschichtet	Schiebebügel	2 Stück
Farbe Platte	weiß	Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen
Material Verarbeitung	verschweißt	Bereifung	TPE
Material Gestell	Stahl	Durchmesser Rad	125 mm
Oberfläche	pulverbeschichtet	Rad Ausstattung	2 Lenkrollen mit Feststellern
Farbe	lichtgrau // RAL7035	Garantie	5 Jahre
elektrisch leitend	nein	Gewicht	22 kg

Dazu passt auch			
139644		Sortierstation, 12 Fächer, passend für DIN C4, für den Einbau in Schränke, Höhe x Breite x Tiefe 293 x 723 x 331 mm, aus Polystyrol in grau/schwarz	
527975		Sortierreck, 5 Fächer, passend für DIN A4, Zur Tisch- oder Wandmontage, Höhe x Breite x Tiefe 330 x 360 x 250 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in grau	
533589		Hängemappenwagen, Höhe x Breite x Tiefe 670 x 810 x 430 mm, für 100 Hängemappen, Gestell aus Stahl in lichtgrau	