

## Rollcart Bürowagen

Traglast 150 kg, mit 3 Etage(n),  
Ladefläche Länge x Breite 710 x 290  
mm, Böden aus Holz mit  
Kunststoffbelag, 3 Böden,  
Gitterstirnwände, Gestell mit schlag-  
und kratzfester Pulverbeschichtung  
in RAL7035 Lichtgrau, mit TPE-  
Bereifung

Artikelnummer: 404935



## Rollcart Bürowagen

Traglast 150 kg

Bürowagen




- Traglast 150 kg
- mit 3 Etage(n)
- Ladefläche Länge x Breite 710 x 290 mm
- Böden aus Holz mit Kunststoffbelag
- 3 Böden, Gitterstirnwände
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Stahlkonstruktion, verschweißt
- 4 Lenkrollen
- Rad Ø 125 mm
- mit TPE-Bereifung
- 2 Lenkrollen mit Feststellern
- 5 Jahre Garantie



## Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Ladeflächenlänge	710 mm
Wagentyp	Aktenwagen	Ladeflächenbreite	290 mm
Traglast	150 kg	Wagen Ausstattung	3 Böden, Gitterstirnwände
Höhe	1100 mm	Schiebebügel	2 Stück
Material Platte	Holz	Türen	nein
Material Verarbeitung	verschweißt	Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen
Material Gestell	Stahl	Bereifung	TPE
Oberfläche	pulverbeschichtet	Durchmesser Rad	125 mm
Farbe	lichtgrau // RAL7035	Rad Ausstattung	2 Lenkrollen mit Feststellern
elektrisch leitend	nein	Garantie	5 Jahre
Etagen Anzahl	3 Stück	Gewicht	22 kg
Etagenhöhen mm	230/610/1000		

## Dazu passt auch ...

139644		Sortierstation, 12 Fächer, passend für DIN C4, für den Einbau in Schränke, Höhe x Breite x Tiefe 293 x 723 x 331 mm, aus Polystyrol in grau/schwarz
527975		Sortierreack, 5 Fächer, passend für DIN A4, Zur Tisch- oder Wandmontage, Höhe x Breite x Tiefe 330 x 360 x 250 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in grau
533589		Hängemappenwagen, Höhe x Breite x Tiefe 670 x 810 x 430 mm, für 100 Hängemappen, Gestell aus Stahl in lichtgrau