

## LISTA

### Werkbank

Höhe x Breite x Tiefe 850 x 2000 x 800 mm, Tischplatte aus Buche, Traglast 360 kg, Gestellausführung 2 Container, Ausstattung: 9 Schubladen, Verschließbar mit Key Lock, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung



Artikelnummer: 508659

**LISTA**



### LISTA Werkbank

Werkbank

- Höhe x Breite x Tiefe 850 x 2000 x 800 mm
- Tischplatte aus Buche
- Plattenstärke 50 mm
- Traglast 360 kg
- Gestellausführung 2 Container
- Ausstattung: 9 Schubladen
- links 5 Schubladen
- rechts 4 Schubladen
- Schubladen Höhe 1x50 mm/4x100 mm/1x150 mm/1x200 mm/2x300 mm
- Schubladennutzmaß Breite x Tiefe 459 x 612 mm









- Traglast je Schublade 75 kg
- Schubladenauszug 100 %
- Mit Einzelauszugssperre
- Mit Griffleiste
- Verschießbar mit Key Lock
- Konstruktion aus Stahl
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- 10 Jahre Garantie auf Gestell und Unterbauten

## Technische Details











|                          |   |                      |                                     |
|--------------------------|---|----------------------|-------------------------------------|
| Möbeltyp                 | Tisch                                       | Nutzbreite Schublade | 459 mm                              |
| Tischtyp                 | Werkbank                                    | Nutztiefe Schublade  | 612 mm                              |
| Gestellform              | 2 Container                                 | Schubladentraglast   | 75 kg                               |
| Höhe                     | 850 mm                                      | Auszug Schublade     | 100 %                               |
| Breite                   | 2000 mm                                     | Auszugssperre        | Einzelauszugssperre                 |
| Tiefe                    | 800 mm                                      | Griff                | Griffleiste                         |
| Stärke Platte            | 50 mm                                       | Material Platte      | Buche                               |
| Traglast                 | 360 kg                                      | Farbe Platte         | Buche                               |
| höhenverstellbar         | nein  | Material Gestell     | Stahl                               |
| elektrisch leitend       | nein  | Oberfläche Gestell   | pulverbeschichtet                   |
| Werkbank Ausstattung     | Schubladen                                  | Oberfläche Front     | pulverbeschichtet                   |
| Unterbauten links        | 5 Schubladen                                | Schließsystem        | Key Lock                            |
| Unterbauten rechts       | 4 Schubladen                                | fahrbar              | nein                                |
| Schubladen Anzahl        | 9 Stück                                     | Garantie spezial     | 10 Jahre // Gestell und Unterbauten |
| Schubladen Anzahl x Höhe | 1x50 mm/4x100 mm/1x150 mm/1x200 mm/2x300 mm | Gewicht              | 222 kg                              |

## Zubehör

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 508528 |  | Schubladeneinsatzset, 2 x Schlitzwand + 3 x Trennblech, passend für Schubladen-Nutzmaß 27 x 36 E = 459 x 612 mm, Fronthöhe 100 mm, Höhe x Breite x Tiefe 100 x 459 x 612 mm                             |
| 508529 |  | Schubladeneinsatzset, 2 x Schlitzwand + 3 x Trennblech, passend für Schubladen-Nutzmaß 27 x 36 E = 459 x 612 mm, Fronthöhe 150 mm, Höhe x Breite x Tiefe 150 x 459 x 612 mm                             |
| 508530 |  | Schubladeneinsatzset, 2 x Schlitzwand + 3 x Trennblech, passend für Schubladen-Nutzmaß 27 x 36 E = 459 x 612 mm, Fronthöhe 200 mm, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 459 x 612 mm                             |
| 508531 |  | Schubladeneinsatzset, 3 x Schlitzwand + 8 x Trennblech, passend für Schubladen-Nutzmaß 27 x 36 E = 459 x 612 mm, Fronthöhe 50 mm, Höhe x Breite x Tiefe 50 x 459 x 612 mm                               |
| 508533 |  | Schubladeneinsatzset, 3 x Schlitzwand + 8 x Trennblech, passend für Schubladen-Nutzmaß 27 x 36 E = 459 x 612 mm, Fronthöhe 100 mm, Höhe x Breite x Tiefe 100 x 459 x 612 mm                             |
| 508535 |  | Einsatzkasten-Set, bestehend aus 18 Kästen, 12 x BxT 150x75 mm, 6 x BxT 150x150 mm, passend für Schubladen-Nutzmaß 27 x 36 E = 459 x 612 mm, Fronthöhe 50 mm, Höhe x Breite x Tiefe 50 x 459 x 612 mm   |
| 508538 |  | Einsatzkasten-Set, bestehend aus 18 Kästen, 12 x BxT 150x75 mm, 6 x BxT 150x150 mm, passend für Schubladen-Nutzmaß 27 x 36 E = 459 x 612 mm, Fronthöhe 100 mm, Höhe x Breite x Tiefe 100 x 459 x 612 mm |
| 508539 |  | Mulden-Set, 12 Muldentteile (4-teilig) + 50 Muldenwände, passend für Schubladen-Nutzmaß 27 x 36 E = 459 x 612 mm, Fronthöhe 50 mm, Höhe x Breite x Tiefe 50 x 459 x 612 mm, In rot                      |

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 508587 |  | Schubladeneinsatzset, 4 x Schlitzwand + 25 x Trennblech, passend für Fronthöhe 50 mm, Breite x Tiefe 459 x 612 mm   |
| 508589 |  | Schubladeneinsatzset, 4 x Schlitzwand + 25 x Trennblech, passend für Schubladen-Nutzmaß 27 x 36 E = 459 x 612 mm, Fronthöhe 100 mm, Höhe x Breite x Tiefe 100 x 459 x 612 mm                                |
| 508590 |  | Einsatzkasten-Set, bestehend aus 28 Kästen, 16 x BxT 75x75 mm, 8 x BxT 150x75 mm, 4 x BxT 150x150 mm, passend für Schubladen-Nutzmaß 27 x 36 E = 459 x 612 mm, Fronthöhe 50 mm, Breite x Tiefe 459 x 612 mm |
| 508666 |  | Schubladeneinsatzset für Werkbank, 2 Trennwände, passend für Fronthöhe 100 mm   |
| 508667 |  | Schubladeneinsatzset für Werkbank, 2 Trennwände, passend für Fronthöhe 150 mm   |
| 508668 |  | Schubladeneinsatzset für Werkbank, 2 Trennwände, passend für Fronthöhe 200 mm   |
| 508675 |  | Schubladeneinsatzset für Werkbank, 30 Muldenteile + 12 Muldenwände, passend für Fronthöhe 50 mm   |

## Dazu passt auch ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 195704 |    | Parallelschraubstock, Backenbreite 100 mm, Spannweite 100 mm, Mit angeschmiedeten Rohrspannbacken, Aus Stahl in blau   |
| 218989 |    | Montagetisch, Höhe x Breite x Tiefe 850 x 1500 x 750 mm, Platte aus Buche-Multiplex, 4-Fußgestell aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau                                |
| 221109 |   | Putzrollen-Bodenständer, für max. 430 mm breite Rollen, Passend für Rollen mit 450 mm Durchmesser, Gestell aus Metall in weiß  |
| 221140 |  | Wischtuch, 800 Tücher, Länge x Breite 300 x 230 mm, Rollen Länge x Durchmesser 240 m x 225 mm, Papierqualität Zellstoff, In weiß   |
| 221143 |  | Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9  |
| 221242 |  | Müllsack, Inhalt 60 l, 28 µm stark, Länge x Breite 800 x 600 mm, In schwarz  |
| 221330 |  | Schutzbrille, Schutzstufe EN 166, Gläser aus Polycarbonat mit Antikratzbeschichtung, farblos, Ausstattung: Seitenschutz, direkte Belüftung   |
| 222683 |  | Wischtuch, 90 Tücher, Länge x Breite 305 x 230 mm  |
| 656975 |  | Universalcontainer, Inhalt 121 l, Höhe x Durchmesser 705 x 557 mm, Korpus aus Polyethylen in grau  |
| 969584 |  | Montagetisch, Höhe x Breite x Tiefe 836 x 2000 x 750 mm, Platte aus Holz mit Resopalbeschichtung in Dekor hellgrau, 4-Fußgestell aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau |