

Permanent-Magnet

Traglast Flachmaterial /
Rundmaterial 1000 / 400 kg,
Handling per Hand mit Handgriff,
Höhe x Länge x Breite 219 x 342 x 133
mm



Artikelnummer: 645924

Permanent-Hebemagnet

Stahlteile einfach anheben

Permanent-Magnet

- Traglast Flachmaterial / Rundmaterial 1000 / 400 kg
- Handling per Hand mit Handgriff
- Höhe x Länge x Breite 219 x 342 x 133 mm
- Lieferumfang: mit Einzel-Prüfzertifikat

Technische Details



Hebegerät	Hebezeug	Höhe	219 mm
Hebezeugtyp	Magnet	Breite	133 mm
Magnettyp	Permanent-Magnet	Länge	342 mm
Handling	Hand mit Handgriff	Lieferumfang	Einzel-Prüfzertifikat
Traglast Flachmaterial	1000 kg	Gewicht	34,5 kg
Traglast Rundmaterial	400 kg		

Dazu passt auch ...

149420



Stirnrad-Flaschenzug, Zuglast 1500 kg, Standardhub Länge 3 m, Anzahl Kettenstränge
1

203282		Plattenwagen, Traglast 1200 kg, Ladefläche Länge x Breite 1380 x 430 mm, Nutzung einseitig, Aufbau Anlegerahmen, Höhe x Länge x Breite 1700 x 1380 x 880 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, mit Vollgummi-Bereifung
891217		Saugheber, vertikale Traglast 60 kg, 2 Saugschale(n) mit Ø 120 mm, Körper aus Aluminium, Lieferumfang 2er Set im Koffer