



LEGE BEHUIZING

SVi LQ-g



SVi LQ-g

Lege behuizing

150 x 150 x 137 mm

Artikelnummer: 59122001

Lege behuizing - Industriekwaliteit -, om individueel uit te bouwen met DIN-rails of montageplaten

IP65, Veiligheidsgeïsoleerd, Kasten + deksel polycarbonaat, grijs gelijks. RAL 7035



IP65

IK07



400V



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	150 mm
Lengte:	150 mm
Hoogte:	137 mm
Binnen hoogte:	119 mm
Inwendige breedte:	140 mm
Inwendige lengte:	140 mm

Materiaal:

Deksel:	Polycarbonaat, grijs overeenkomstig RAL 7035
Behuizing:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt



LEGE BEHUIZING

SVi LQ-g

Andere eigenschappen

doorslagspanning AC:	690 V
Beschermingsklasse:	IP65 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Beschermingsgraad:	IK07 conform DIN EN 5012 / VDE 0470 Teil 100
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 25 °C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%