

Artikelnummer: 157130

Kurzbeschreibung: Etagewagen VARIMOBIL, plaatstaal, 4 in hoogte verstelbare houten legborden, tot 250 kg, diepte 700 mm

Langbeschrijving: Etagewagen VARIMOBIL, plaatstaal, 4 in hoogte verstelbare houten legborden, tot 250 kg, div. dieptes laadvlakken: De VARIMOBIL grote rekkenwagen is de praktische oplossing voor uw werkplaats. Het bestaat uit massief plaatstaal en is voorzien van houten vloeren. U ontvangt het in verschillende dieptes van de laadruimte, de levering vindt gedemonteerd plaats. Met de VARIMOBIL brengt u overzicht en orde in uw werkgebied. Met zijn 4 vloeren van echt hout, elk 22 mm dik, en een grote laadruimte is het geschikt voor de tussentijdse opslag van materialen en biedt het ontlasting voor de medewerkers. Naast een praktische duwbeugel heeft hij comfortabele wielen waarmee u hem comfortabel kunt verplaatsen. Gereedschap tot 250 kg totaalgewicht kan eenvoudig naar de gewenste plaats worden getransporteerd. Volgens de EN 1757-3 norm zijn beide zwenkwielen van de rekwagen voorzien van een parkeerrem. Het basisframe van de robuuste trolley is gemaakt van plaatstaal en versterkt met steunen die de stabiliteit verhogen. De hoogwaardige poedercoating in lichtgrijs (RAL 7035) zorgt voor een mooie uitstraling. De legborden zijn traploos in hoogte verstelbaar tussen 250 en 1570 mm in stappen van 50 mm. De rekkenwagen VARIMOBIL, die met 5 jaar garantie wordt geleverd, kan dus flexibel worden aangepast aan uw individuele behoeften. Het gladde, aan beide zijden te gebruiken houten oppervlak van de vloeren is vriendelijk voor de opgeslagen goederen en tegelijkertijd corrosiebestendig en geluidsabsorberend.

Meer details:

- Robuust basisframe, versterkt met steunpoten
- Met 4 corrosiebestendige, geluidsabsorberende houten vloeren
- Beide stuurwielen met remmen volgens de norm EN 1757-3.
- Banden met TPE-machinewieltjes, aⁿ 125 mm
- Met praktische duwbeugel
- Gemakkelijke inschuifschroefmontage
- Totaal draagvermogen: tot 250 kg
- Max. belasting per plank: max. 100 kg bij een gelijkmatige lastverdeling
- Verstelbereik vloerhoogte: 250-1570 mm, in stappen van 50 mm, in stappen van 50 mm.
- Materiaal frame: gepoedercoat plaatstaal
- Legbordmateriaal: elk echt hout met gladde vezelplaat, 22 mm dik.
- Kleur: telkens lichtgrijs (RAL 7035)
- Afmetingen laadruimte: elk L 1000 mm
- Afmetingen: elke B 1000 x H 1650 mm per stuk.
- Levering wordt gedemonteerd
- Verkrijgbaar met verschillende dieptes van de laadruimte
- Garantie: 5 jaar per stuk

