

Beschreibung

Hochwirksamer, universell einsetzbarer Schaumreiniger zur effektiven Reinigung verschiedenster Materialien. Säubert dank Aktivformel mühelos glatte Oberflächen, ohne Streifen oder Schlieren zu hinterlassen. Aufgrund seines gut haftenden Schaums auch optimal für senkrechte Flächen geeignet.



Eigenschaften

- universell einsetzbar
- für Innen- und Außenreinigung
- streifenfreie Reinigung
- hochwirksam
- silikonfrei

Technische Daten

Treibgas	Propan, Butan
Basis	wässrig mit anionischem Tensid
Löslichkeit	leicht löslich in H ₂ O
Farbe/Aussehen	weißer Schaum
Geruch	alkoholisch, schwach ammoniakalisch, parfümiert
Form	aerosol, flüssig
pH-Wert	10
optimale Lagertemperatur	5-25 °C

Einsatzgebiet

Zur Reinigung glatter Oberflächen aus Aluminium, Edelstahl, Kunststoff, Glas, Chrom und Gummi im Innen- und Außenbereich.

Anwendung

Bei speziellen Beschichtungen vor Anwendung auf Verträglichkeit prüfen. Aerosoldose vor Gebrauch gut schütteln. Zu reinigende Fläche aus 20-30 cm Entfernung einsprühen und Schaum kurz einwirken lassen. Anschließend den gelösten Schmutz mit Microfasertuch (Art.-Nr. 1651) abwischen und nachpolieren.

Erhältliche Gebinde

500 ml Dose Aerosol 21277
D-GB-I-E-P

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.