

Rhewa balance à poser 800 834A/150

plateforme en acier, largeur x profondeur 650 x 550 mm, plage de pesage entre 0,4 et 150 kg, Lisibilité par incréments de 20 / 50 g

Numéro d'article: 101410



Rhewa Balance de sol 800 834A/150 pour pesages soumis à l'obligation d'étalonnage

Rhewa balance à poser 800 834A/150

- Étalonnable
- plateforme en acier, largeur x profondeur 650 x 550 mm
- plage de pesage entre 0,4 et 150 kg
- Lisibilité par incréments de 20 / 50 g
- avec les fonctions réglage (CAL), formule, quantités, étalonnage, addition
- affichage LC, interface de données pour imprimante ou PC
- indice de protection IP67 : infiltration de poussière, immersion périodique
- bloc d'alimentation 230V/50 Hz

Détails techniques

| | | | |
|------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------|
| type de balance | balance à poser | largeur | 650 mm |
| étalonnable | oui | profondeur | 550 mm |
| matériau de plateforme | acier | fonction de comptage des pièces | oui |
| largeur de plateforme | 650 mm | étalonnage | oui |
| profondeur de | 550 mm | installation | table/tablette |

| | | | |
|-------------------------|--|-----------------------------------|---------------------|
| plateforme | | | |
| plage de pesage | 0,4-150 kg | exécution couleur | bleu |
| lisibilité | 20-50 g | Numéro d'enregistrement DEEE | DE12995516 |
| balance fonctions | réglage (CAL), formule, quantités, étalonnage, addition | Type d'appareil DEEE | gros appareil CAT 4 |
| indice de protection IP | 67 : infiltration de poussière, immersion périodique | Marque selon le registre allemand | Rhewa |
| alimentation | bloc d'alimentation 230V/50 Hz | Poids | 50 kg |
| équipement balance | affichage LC, interface de données pour imprimante ou PC | | |

Accessoires

| | | |
|--------|---|---|
| 185129 | | Câble interface pour indicateur pour balance de table, câble longueur 2,4 m |
| 185131 |  | Indicateur alternatif pour balance de table, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal |
| 208693 | | Trépied pour balance à poser, hauteur 1300 mm, surface avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|--|
| 146385 |  | châssis roulant, force 250 kg, plateau longueur x largeur 600 x 400 mm, hauteur de charge 160 mm, plateforme en plastique, avec rebord antichute, structure en polyéthylène coloris noir, 2 roulettes pivotantes et 2 fixes, avec bandage polypropylène |
| 202873 |  | diable de manutention, force 250 kg, roues avec bandage caoutchouc plein, pelle largeur x profondeur 400 x 150 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane |
| 208490 |  | table d'emballage complète, hauteur x largeur x profondeur 850 x 1600 x 800 mm, panneau en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure finition gris clair, piètement 4 pieds en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5017 bleu signalisation, 1 dispositif dérouleur, 2 tablettes, 8 manches insérables |
| 210870 |  | table élévatrice mobile, force 500 kg, plateforme longueur x largeur 1150 x 530 mm, cisaille simple en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL2002 orangé sang |
| 508821 |  | siège assis-debout, assise en mousse PU en noir, assise hauteur 600 - 850 mm, structure en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures noir |