

Wilms chauffages électriques EL2

Avec 3 niveau(x) de chauffage,
hauteur x longueur x largeur 315 x
210 x 200 mm, Niveau sonore de 48
dB, manutention facile avec
Poignée de transport, en noir/jaune

Numéro d'article: 243732



Wilms



chauffages électriques

- Pour une utilisation en ateliers, entrepôts, garages et chantiers
- Avec 3 niveau(x) de chauffage
- Puissance de chauffage 0,65 - 2 kW, puissance de chauffage 190 m³/h
- hauteur x longueur x largeur 315 x 210 x 200 mm
- alimentation électrique bloc d'alimentation 230V/50 Hz
- indice de protection IP44 : corps étrangers > 1 mm, projections d'eau dans toutes les directions
- Niveau sonore de 48 dB
- Avec thermostat d'ambiance intégré et ventilateur axial
- utilisation possible comme simple ventilateur
- manutention facile avec Poignée de transport
- en noir/jaune

fournitures de bureau	radiateur	alimentation	bloc d'alimentation 230V/50 Hz
type de radiateur	chauffages électriques	indice de protection IP	44 : corps étrangers > 1 mm, projections d'eau dans toutes les directions
convient pour (secteurs)	ateliers, entrepôts, garages, chantiers	niveau sonore	48 dB
Niveaux de chauffage	3	couleur	noir/jaune
	0,65-2 kW	type de ventilateur	ventilateur axial
	190 m³/h	équipement radiateur	thermostat d'ambiance
hauteur	315 mm	Radiateur fonction	ventilateur simple
longueur	210 mm	poignée	Poignée de transport
largeur	200 mm	Poids	5 kg