

## dolly

draagvermogen 250 kg, laadvlak  
lengte x breedte 615 x 415 mm,  
platform doorbroken, platform van  
kunststof, met afrolrand, constructie  
in rood, 4 zwenkwielen, met TPE-  
banden



**Artikelnummer: 244054**

## dolly

- draagvermogen 250 kg
- laadvlak lengte x breedte 615 x 415 mm
- Afmetingen afgestemd op euronorm-bakken
- platform doorbroken
- platform van kunststof, met afrolrand
- constructie in rood
- 4 zwenkwielen
- wiel Ø 100 mm
- met TPE-banden

## Technische details

transporttoestel	dolly	platform uitrusting	afrolrand
type roller	dolly	kleur	rood
draagvermogen	250 kg	stuurstang	nee
euronorm	ja	wielen aantal/soort	4 zwenkwielen
lengte laadvlak	615 mm	banden	TPE
breedte laadvlak	415 mm	wiel-Ø	100 mm
platform	doorbroken	gewicht	3,9 kg
materiaal platform	kunststof		

