

Blume Förderanlagen bocht 90 ° voor rollenbaan

draagrol van staal, wieldiameter 48 mm, baanbreedte 500 mm, asafstand 125 mm

Artikelnummer: 410035



BLUME
FÖRDERANLAGEN



Blume Förderanlagen Stalen wieltjesbaan - balie-element

Bocht 90°

bocht 90 ° voor rollenbaan

- draagrol van staal
- wieldiameter 48 mm
- baanbreedte 500 mm
- breedte 540 mm
- asafstand 125 mm
- voor transportgoed met een lengte van minstens 375 mm en een breedte van maximaal 700 mm
- U-profielframe hoogte x breedte 70 x 20 mm
- van staal met corrosiebeschermende zinklaag

Technische details

transporttechniek	transportbaan	breedte transportgoed tot	700 mm
baantype	rollenbaan	lengte transportgoed min.	375 mm
baancomponent	baanelement	asafstand	125 mm
buiging	90 °	framehoogte	70 mm
roltype	draagrol	framebreedte	20 mm
materiaal rol	staal	materiaal frame	staal
diameter rol	48 mm	frameoppervlak	verzinkt
uittrekbaar	nee	framemodel	U-profiel

baanbreedte	500 mm	gewicht	19 kg
breedte	540 mm		

Gerelateerde Producten

414535		Zijwaartse geleiding voor bochten voor rollenbaan, gebruik eenzijdig, boven hoofdhogte, hoogte 70 mm
414546		Zijwaartse geleiding voor bochten voor rollenbaan, gebruik beide zijden, boven hoofdhogte, hoogte 70 mm