

## houten vloer voor inhaakstelling voor spaanplaten

breedte x diepte 890 x 490 mm,  
opstelling links, voor een vaklast van  
265 kg, van hout



**Artikelnummer: 521022**

houten vloer voor inhaakstelling voor spaanplaten

- breedte x diepte 890 x 490 mm
- opstelling links
- voor een vaklast van 265 kg
- verhoogde stabiliteit door dwarsprofielen
- van hout
- rand van staal in met corrosiebeschermende zinklaag

### Technische details

meubeltype	stelling	vakbreedte	890 mm
stellingtype	accessoires	vakdiepte	490 mm
stellingveld	hoekstelling	vaklast	265 kg
voor stellingtype	inhaakstelling voor spaanplaten	legborden / niveaus stabiliteit	dwarsprofielen
opstelhoek uitrichting	links	materiaal	hout
stellingaccessoires	legbord	bladrand	van staal
legbord-/niveautype	houten vloer	kleur bladrand	verzinkt
breedte	890 mm	gewicht	10,8 kg
diepte	490 mm		

