

BS-ROLLEN

wiel

draagvermogen 130 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 37,5 mm, naaf met glijlager, velg van kunststof

Artikelnummer: 524879



BS ROLLEN®



BS-ROLLEN Transporttoestelwiel

Wiel



wiel

- draagvermogen 130 kg
- met kunststof-banden
- breukvast
- diameter x breedte 125 x 37,5 mm
- naaf lengte x Ø 44 x 15 mm
- naaf met glijlager
- velg van kunststof
- velg zonder draadvangkappen

Technische details

| | | | |
|-------------------------|------------------------|----------------------|-----------|
| transporttechniek | wielen | elektrisch geleidend | nee |
| roltype | transporttoestelwiel | rem | zonder |
| bouwmodel | wiel | draadvangkappen | nee |
| draagvermogen | 130 kg | naaflengte | 44 mm |
| banden | kunststof | naafboorgat | 15 mm |
| wiel-ø | 125 mm | wielbreedte | 37,5 mm |
| materiaal velg | kunststof | loopvlak eigenschap | breukvast |
| wiellager | glijlager | gewicht | 0,2 kg |
| geschikt voor vloertype | glad/effen, ruw/effen, | | |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|--|
| 221283 |  | werkhandschoen, van dril/rundsplitleer, handrug van dril, scheurvast, afmeting eenheidsmaat |
| 224764 |  | Bezemset, set bestaande uit: 5 x paardenhaarbezem, 5 x steel en 1 x stoffer en blik, Werkbreedte 500 mm, hout-steel, voor fijn stof |
| 400701 |  | Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen |
| 763068 |  | Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken |