

## Schlauchaufroller

Gehäuse geschlossen,  
Schlauchlänge 8 m, für Druckluft,  
Wasser, 20 bar, DN 6



Artikelnummer: 149841

## Schlauchaufroller für Wasser und Druckluft










Schlauchaufroller

- aus Kunststoff in blau
- Gehäuse geschlossen
- Schlauchlänge 8 m
- für Druckluft, Wasser
- 20 bar
- DN 6
- Anschluss 1/4"
- Bauhöhe 269 mm
- zur Befestigung an der Wand oder an der Decke
- mit Schlauch aus Polyurethan
- Lieferung inklusive Befestigungsmaterial

## Technische Details

Arbeitsplatzausstattung	Schlauchaufroller	Aufstellung/Montage	Wand/Decke
Gehäusotyp	geschlossen	Material	Kunststoff
Schlauchlänge	8 m	Farbe	blau
Innendurchmesser	DN 6	inkl. Schlauch/Kabel	ja
Anschluss	1/4"	Material Schlauch	Polyurethan
Medium	Druckluft, Wasser	Lieferumfang	inklusive Befestigungsmaterial
max. Druck	20 bar	Gewicht	3,7 kg
Bauhöhe	269 mm		

## Dazu passt auch ...

221109		Putzrollen-Bodenständer, für max. 430 mm breite Rollen, Passend für Rollen mit 450 mm Durchmesser, Gestell aus Metall in weiß
221140		Wischtuch, 800 Tücher, Länge x Breite 300 x 230 mm, Rollen Länge x Durchmesser 240 m x 225 mm, Papierqualität Zellstoff, In weiß
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221242		Müllsack, Inhalt 60 l, 28 µm stark, Länge x Breite 800 x 600 mm, In schwarz
221330		Schutzbrille, Schutzstufe EN 166, Gläser aus Polycarbonat mit Antikratzbeschichtung, farblos, Ausstattung: Seitenschutz, direkte Belüftung
222683		Wischtuch, 90 Tücher, Länge x Breite 305 x 230 mm
501757		Kettenständer-Set, Set bestehend aus: 6 Kettenständer, 10 m Kette, 10 Verbindungsglieder, 10 Einhängehaken, Pfosten Durchmesser 40 mm, Länge 10 m, Pfosten aus Kunststoff in rot/weiß, in rot/weiss
505160		Aushangtasche, DIN A4 im Hochformat, Rahmen aus Stahldraht mit Kunststoffummantelung in rot, Rahmen mit Metallöse
591199		Lochplatte, Platte Höhe x Breite 450 x 1000 mm