

PAVOY

Universalschrank

Basis

Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 640 x 500 mm, 4 Ebene(n) mit Stahlboden, Verschießbar mit Zylinderschloss, Unterbau Sockel, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung

Artikelnummer: 401292



PAVOY Flügeltürschrank Basis

Universalschrank


- Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 640 x 500 mm
- Traglast je Ebene 80 kg
- Türöffnungswinkel 110 °
- aus Stahlblech, stabil verschweißt
- 4 Ebene(n) mit Stahlboden
- im Raster von 17 mm verstellbar
- Doppel-Flügeltür
- einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen
- Öffnung über Drehgriff
- Verschießbar mit Zylinderschloss

- Unterbau Sockel
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- Ebenen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in Korpusfarbe
- GS- und TÜV-geprüft
- 10 Jahre Garantie






Technische Details





Möbeltyp	Schrank	Schließsystem	Zylinderschloss
Schranktyp	Universalschrank	Unterbau	Sockel
Türtyp	Doppel-Flügeltür	Material	Stahlblech
Höhe	1950 mm	Material Verarbeitung	verschweißt
Breite	640 mm	Höhenverstellraster Ebene	17 mm
Tiefe	500 mm	Farbe Boden	Korpusfarbe
Schrank Ausstattung	Böden	Oberfläche Boden	pulverbeschichtet
Böden / Ebenen Anzahl	4 Stück	Mitteltrennwand	nein
Böden- / Ebenentyp	Stahlboden	Türöffnungswinkel	110 °
Traglast Fachboden	80 kg	Griff	Drehgriff
Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet	fahrbar	nein
Oberfläche Front	pulverbeschichtet	Zertifizierung	GS // TÜV
Tür Ausführung	einschlagend, innenliegende Drehbolzen	Garantie	10 Jahre
abschließbar	ja	Gewicht	49 kg

Zubehör

401321		Stahlboden für Universalschrank, Breite x Tiefe 640 x 500 mm, Traglast 80 kg, Aus Stahl
530069	.	erweiterter Türöffnungswinkel 180°, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

Dazu passt auch ...

146393		Magnetrahmen, DIN A4 im Hoch-/Querformat, Rahmen in orange, Rückseite magnetisch
215546		Sicherheits-Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 38 - 76er Kern, Abroller aus Metall/Kunststoff in blau/weiß
221133		Wischtuch, 800 Tücher, Länge x Breite 30 x 230 mm, Rollen Länge x Durchmesser 240 m x 230 mm, Papierqualität Zellstoff, geprägt, In altrosa
221318		Wischtuch, 500 Tücher, Länge x Breite 400 x 380 mm, Papierqualität Vliesstoff, Aus Baumwolle/Polyester in grau
221350		Karton-Regalkasten, Inhalt 5 l, Höhe x Breite x Tiefe 112 x 151 x 351 mm, Aus Karton, 1-wellig, in braun mit Außendecke aus Kraftpapier

222682		Handwaschpaste, Kanister mit 4,5 l Inhalt, silikonfrei
222683		Wischtuch, 90 Tücher, Länge x Breite 305 x 230 mm
520197		Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau
664077		Schiebebügelwagen, Traglast 200 kg, Ladefläche Länge x Breite 890 x 450 mm, Plattform aus Holz, Gestell in RAL5010 Enzianblau, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EasySTOP, Räder mit TPE-Bereifung